

DKB CC 43/70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allgemeine Bestelldaten**

| | |
|-------------|---|
| Ausfuehrung | MetalliCard, Klebestreifen, 43 x 70 mm, transparent |
| Best.-Nr. | 1500340000 |
| Art | DKB CC 43/70 |
| GTIN (EAN) | 4050118309041 |
| VPE | 100 ST |

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| RoHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 0.01 mm | Tiefe (inch) | 0.0004 inch |
| Höhe | 43 mm | Höhe (inch) | 1.6929 inch |
| Breite | 70 mm | Breite (inch) | 2.7559 inch |
| Nettogewicht | 0.01 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...160 °C |
|--------------------------|--------------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Angaben

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Kleber | modifiziertes Acrylat | |
| Ausführung | selbstklebend | |
| Breite | 70 mm | |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 160 °C | |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C | |
| Farbe | transparent | |
| Werkstoff | Polyesterfilm | |
| Aufgedruckte Zeichen | ohne | |
| Anzahl Markierer pro VPE | Lieferform | MetalliCard |
| empfohlene Industrien | Energie, Prozess | |
| kompatibler Drucker | | |
| Anzahl Markierer pro Verbund | 1 MetalliCard = Adhesive strip | |
| Einsatztemperaturbereich | -40...160 °C | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

