


ES APG 80 WM 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Adre-
ndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	35mm ² , WM-Crimp
Best.-Nr.	1502490000
Art	ES APG 80 WM 35
GTIN (EAN)	4050118310597
VPE	1 ST

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	349.4 g
--------------	---------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Kontaktbeschreibung

Leiterquerschnitt max. AWG	2	Leiterquerschnitt min. AWG	2
Crimpbereich, max.	35 mm ²		

Crimpeinsätze

Crimpbreite	12 mm	Crimpquerschnitt Kupfer	35
Crimpbreite in mm	12		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	WM-Crimp
Kabelschuhquerschnitt	nominal 35 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M6/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1496540000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306156	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M8/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1496550000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305913	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M10/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1496570000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M12/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1496580000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306019	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M6/-35 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494790000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304466	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M8/-35 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494810000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304374	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M6/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495910000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305418	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M8/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495920000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305548	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M10/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495930000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305173	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M12/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495940000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305623	
VPE	100 ST	

ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWN-M14/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494640000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304350	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M16/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494690000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304268	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M6/-35 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496220000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305852	
VPE	50 ST	
Art	KWN-M8/-35 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496230000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305968	
VPE	50 ST	
Art	KWN-M10/-35 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496240000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306217	
VPE	50 ST	
Art	KWN-M12/-35 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496250000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306002	
VPE	50 ST	
Art	VSTN/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1494740000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118304428	
VPE	50 ST	
Art	KP-M6/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1498020000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307313	
VPE	100 ST	
Art	KP-M8/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1498030000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307511	
VPE	100 ST	
Art	KP-M10/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1498040000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307337	
VPE	100 ST	
Art	KP-M12/35	Ausführung
Best.-Nr.	1498050000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307320	
VPE	100 ST	
Art	KP-M16/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1498060000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307382	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M6/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497540000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306996	
VPE	100 ST	

ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Art	KWPN-M8/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497550000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307146	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M10/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497570000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307153	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M12/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497580000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306682	
VPE	100 ST	
Art	VPN/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1498650000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118308143	
VPE	100 ST	
Art	KQN-M6/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1494170000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304015	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M8/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1494180000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304022	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M10/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1494190000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303780	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M12/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1493130000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302837	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M16/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1493140000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302851	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M20/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1493520000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303124	
VPE	50 ST	
Art	KSN/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1492810000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302639	
VPE	50 ST	
Art	VPLN/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1492920000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118302752	
VPE	100 ST	
Art	VSTN/35	Ausführung
Best.-Nr.	1493060000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118302943	
VPE	100 ST	