


ES APG 80 HEX 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Adre-
ndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstü-
tzung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit
Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Press-
vorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen
auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	16mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	1502630000
Art	ES APG 80 HEX 16
GTIN (EAN)	4050118310436
VPE	1 ST

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	352.3 g
--------------	---------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Kontaktbeschreibung

Leiterquerschnitt max. AWG	6	Leiterquerschnitt min. AWG	6
Crimpbereich, max.	16 mm ²		

Crimpeinsätze

Kennzahl	8	Crimpbreite	12 mm
Crimpquerschnitt Kupfer	16	Crimpbreite in mm	12


Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)		
Kabelschuhquerschnitt	nominal		16 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M4/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1496900000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M5/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1496910000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M6/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1496920000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M8/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1496930000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M10/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1496940000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M12/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1496950000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M5/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497020000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M6/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497030000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M8/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497040000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M10/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497050000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
VPE	100 ST	

ES APG 80 HEX 16


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Art	KWN-M12/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497070000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
VPE	100 ST	

16 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M5/-16	Ausführung
Best.-Nr.	1496970000	Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M6/-16	Ausführung
Best.-Nr.	1496980000	Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M8/-16	Ausführung
Best.-Nr.	1496990000	Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M10/-16	Ausführung
Best.-Nr.	1497000000	Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M12/-16	Ausführung
Best.-Nr.	1497010000	Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M5/-16 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497080000	Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306392	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M6/16 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497090000	Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306743	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M8/-16 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497100000	Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306804	
VPE	100 ST	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Art	KWN-M10/-16 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497110000	Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306705	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M12/-16 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497120000	Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306736	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M5/-16 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496850000	Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306408	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M6/-16 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496870000	Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306446	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M8/-16 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496880000	Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306422	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M10/-16 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496890000	Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306194	
VPE	100 ST	
Art	VSTN/-16	Ausführung
Best.-Nr.	1497140000	Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² , Keine
GTIN (EAN)	4050118306620	
VPE	50 ST	
Art	KP-M5/-16	Ausführung
Best.-Nr.	1497920000	Kabelschuh, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
VPE	100 ST	
Art	KP-M6/-16	Ausführung
Best.-Nr.	1497930000	Kabelschuh, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
VPE	100 ST	
Art	KP-M8/-16	Ausführung
Best.-Nr.	1497940000	Kabelschuh, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
VPE	100 ST	
Art	KP-M10/-16	Ausführung
Best.-Nr.	1497950000	Kabelschuh, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
VPE	100 ST	
Art	KP-M12/-16	Ausführung
Best.-Nr.	1497960000	Kabelschuh, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M6/-16 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497440000	Kabelschuh, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
VPE	100 ST	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWPN-M8/-16 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497450000	Kabelschuh, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M10/-16 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497470000	Kabelschuh, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M12/-16 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497480000	Kabelschuh, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
VPE	100 ST	
Art	VPN/-16	Ausführung
Best.-Nr.	1498630000	Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² , Keine
GTIN (EAN)	4050118307856	
VPE	100 ST	
Art	KQN-M5/-16	Ausführung
Best.-Nr.	1494070000	Kabelschuh, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303650	
VPE	100 ST	
Art	KQN-M6/-16	Ausführung
Best.-Nr.	1494080000	Kabelschuh, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303636	
VPE	100 ST	
Art	KQN-M8/-16	Ausführung
Best.-Nr.	1494090000	Kabelschuh, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303742	
VPE	100 ST	
Art	KQN-M10/-16	Ausführung
Best.-Nr.	1494100000	Kabelschuh, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303728	
VPE	100 ST	
Art	KQN-M12/-16	Ausführung
Best.-Nr.	1494110000	Kabelschuh, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303773	
VPE	100 ST	
Art	KQNG-M6/-16	Ausführung
Best.-Nr.	1492700000	Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302493	
VPE	50 ST	
Art	KQNG-M8/-16	Ausführung
Best.-Nr.	1492710000	Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302677	
VPE	50 ST	
Art	KSN/-16	Ausführung
Best.-Nr.	1492790000	Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302745	
VPE	100 ST	
Art	VPLN/-16	Ausführung
Best.-Nr.	1492900000	Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² , Keine
GTIN (EAN)	4050118302714	
VPE	100 ST	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Art	VSTN/16	Ausführung
Best.-Nr.	1493040000	Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² , Keine
GTIN (EAN)	4050118302981	
VPE	100 ST	