

IE-FC-SET-SPDED001-KN-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	FrontCom, Set
Best.-Nr.	1529580000
Art	IE-FC-SET-SPDED001-KN-P
GTIN (EAN)	4050118334432
VPE	1 ST

IE-FC-SET-SPDED001-KN-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	134 mm	Tiefe (inch)	5.2756 inch
Höhe	40 mm	Höhe (inch)	1.5748 inch
Breite	67 mm	Breite (inch)	2.6378 inch
Nettogewicht	451 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur
Verlegetemperatur	

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Allgemeine Daten

Produktart	Set
Schutzart	IP65, in geschlossenem Zustand
Material Rahmen	Zinkdruckguss
Material Deckel	Polykarbonat PC
Referenzprodukt	IE-FC-SFP-KNOB , IE-FC-SP-PWB/2ST , IE-FCI-PWB-DE , IE-BI-USB-A , IE-BI-RJ45-C
Referenzprodukt	Cardinality 1 Reference IE-FC-SFP-KNOB
	Cardinality 1 Reference IE-FC-SP-PWB/2ST
	Cardinality 1 Reference IE-FCI-PWB-DE
	Cardinality 1 Reference IE-BI-USB-A
	Cardinality 1 Reference IE-BI-RJ45-C

Technische Daten

Einsatz-Platte	2x Data, 1x Power, Geschirmt	Rahmen	Kunststoffdeckel
Nennspannung Steckdose	250 V	Einsätze Power	Steckdose DE
Einsätze Data	USB 2.0 A/A, RJ45 Kupplung Cat.6A	Nennstrom Steckdose	16 A

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (DNV)	TAA000022B
----------------------	------------

Technische Daten**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

IE-FC-SET-SPDED001-KN-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

