



Abbildung ähnlich

PageTab sind Gewebeatiketten in Bogenform. Außer der 8x20 Variante sind alle Etiketten mit einem schwarzen Rand versehen.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 11 x 19 mm, gelb |
| Best.-Nr. | 1686170000 |
| Art | PAGETAB 19/11 |
| GTIN (EAN) | 4008190492564 |
| VPE | 25 ST |

Technische Daten

www.weidmueller.com

Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 0.08 mm | Tiefe (inch) | 0.0031 inch |
| Höhe | 11 mm | Höhe (inch) | 0.4331 inch |
| Breite | 19 mm | Breite (inch) | 0.748 inch |
| Nettogewicht | 8.62 g | | |

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -29...93 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|--|
| Kleber | permanenter Acrylcopolymer | | |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 4 | | |
| Anzahl je Bogen | 200 | | |
| Ausführung | selbstklebend | | |
| Breite | 19 mm | | |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 93 °C | | |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -29 °C | | |
| Farbe | gelb | | |
| Werkstoff | Gewebe, acrylbeschichtet | | |
| Aufgedruckte Zeichen | ohne | | |
| Anzahl Markierer pro VPE | 5000 | | |
| Anzahl Markierer pro VPE | Lieferform | Etikettenbogen | |
| | Anzahl Verbund pro VPE | 25 | |
| | Anzahl Markierer pro Verbund | 200 | |
| Anzahl Markierer pro Verbund | 1 Label sheet = 200 Device markers | | |
| Einsatztemperaturbereich | -29...93 °C | | |
| Aufdruck | Neutral | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Zeichnungen

