


MARKO-C.200X200X200 B/DR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 200 x 200 mm, gelb
Best.-Nr.	1700560001
Art	MARKO-C.200X200X200 B/DR
GTIN (EAN)	4008190896225
VPE	10 ST

MARKO-C.200X200X200 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.05 mm	Tiefe (inch)	0.002 inch
Höhe	200 mm	Höhe (inch)	7.874 inch
Breite	200 mm	Breite (inch)	7.874 inch
Nettogewicht	10.2 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-29...80 °C
--------------------------	-------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Kleber	permanenter Acrylcopolymer				
Materialfarbe nach Widerstandskode	4				
Ausführung	selbstklebend				
Breite	200 mm				
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C				
Einsatztemperaturbereich, min.	-29 °C				
Farbe	gelb				
Werkstoff	Gewebe, acrylbeschichtet				
Aufdruck-Farbe	schwarz				
Aufgedruckte Zeichen	Symbole				
Anzahl Markierer pro VPE	10				
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenbogen			
	Anzahl Verbund pro VPE	10			
	Anzahl Markierer pro Verbund	1			
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label sheet = 1 Device markers				
Einsatztemperaturbereich	-29...80 °C				
Aufdruck	Lightning flash in triangle				

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

MARKO-C.200X200X200 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

