KSW 2,5 < 100MM SONDDR.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








Abbildung ähnlich

Bezeichnungsstreifen KSW dienen zur Kennzeichnung von mehrpoligen Leiterplattensteckverbindern. Anwender können individuell bedrucken - bei freier Wahl des Rastermaßes.

- Wischbeständige Beschriftung
- Streifenbreite 2,5 mm und 4 mm
- Einfach aufkleben fertig
- Optimale Haftung
- PVC-frei

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	KSW, Klemmenmarkierung, 2.5 x 100 mm, Raster in mm (P): 2.50 Weidmueller, weiß
BestNr.	<u>1629920000</u>
Art	KSW 2,5 < 100MM SONDDR.
GTIN (EAN)	4008190202828
VPE	1 ST



KSW 2,5 < 100MM SONDDR.

Konform



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zul	assungen	

ROHS

Abmessungen und Gewichte				
Höhe	2.5 mm	Höhe (inch)	0.0984 inch	
Breite	100 mm	Breite (inch)	3.937 inch	
Nettogewicht	0.05 g			

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich 150 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%

Allgemeine Angaben

Kleber	Acrylat	Orientierung des Aufdrucks	waagerecht
Anzahl je Bogen	20	Aufdruckverfahren	Thermotransfer
Ausführung	selbstklebend	Breite	100 mm
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C	Farbe	weiß
Werkstoff	Polyester, PVC frei	Aufdruck-Farbe	schwarz
Aufgedruckte Zeichen	nach Kundenwunsch	kompatibler Drucker	
Einsatztemperaturbereich	150 °C	Applikation / Hersteller	Weidmueller
Aufdruck	Sonderdruck		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Katalogstand / Zeichnungen