

**SKMU PG36-MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktpfotolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, PG 36, 5 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	<a href="#">1719220000</a>
Art	SKMU PG36-MS
GTIN (EAN)	4008190352479
VPE	50 ST

**SKMU PG36-MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Höhe	5 mm	Höhe (inch)	0.1968 inch
Nettogewicht	20.5 g		

**Temperaturen**

Betriebstemperatur
--------------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

**Allgemeine Angaben**

Außen Durchmesser	58.91 mm	Gewinde Steigung	1.59 mm
Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	51 mm
Stärke	5.00 mm	Verschraubung	PG 36
Werkstoff	Messing, vernickelt	Gewinde (außen)	PG 36
Gewinde (innen)	PG 36	Gewindelänge	5 mm

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**SKMU PG36-MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**