

SKMU PG42-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktpotfolio durch Verschlusstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, PG 42, 5 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	1719230000
Art	SKMU PG42-MS
GTIN (EAN)	4008190352486
VPE	25 ST

SKMU PG42-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	5 mm	Höhe (inch)	0.1968 inch
Nettogewicht	32.42 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
-------------------------	----------------------

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c
------	--------------------------------------

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	66.99 mm	Gewindesteigung	1.59 mm
------------------	----------	-----------------	---------

Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	60 mm
----------	------	------------------	-------

Stärke	5.00 mm	Verschraubung	PG 42
--------	---------	---------------	-------

Werkstoff	Messing, vernickelt	Gewinde (außen)	PG 42
-----------	---------------------	-----------------	-------

Gewinde (innen)	PG 42	Gewindelänge	5 mm
-----------------	-------	--------------	------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
-----------	----------	-------------	-------------

ECLASS 15.0	27-14-08-05
-------------	-------------

SKMU PG42-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

