ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

	<u>'</u>
Ausfuehrung	ESG, Gerätemarkierer x 20 mm, PA 66, Farbe: tür- kis, steckbar
BestNr.	<u>1736181696</u>
Art	ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU
GTIN (EAN)	4008190985967
VPE	200 ST

1



ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

0.7874 inch

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zul	as	su	m	ae	n

ROHS

Abmessungen und Gewichte				
Tiefe	0.8 mm	Tiefe (inch)	0.0315 inch	
Höhe	7 mm	Höhe (inch)	0.2756 inch	

Breite (inch)

Breite 20 mm Nettogewicht 0.52 g

Konform

Temperaturen

-40...100 °C Einsatztemperaturbereich

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme	
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%	
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck	Von der Wiege bis zum Werkstor	0.003 kg CO2 eq.

Allgemeine Angaben

Anzahl je Bogen	40
Ausführung	steckbar
Breite	20 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	türkis
Halogene	Nein
Werkstoff	PA 66
Aufgedruckte Zeichen	ohne
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform MultiCard
kompatibler Drucker	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
Anzahl Markierer pro Verbund	1 MultiCard = Device markers
Einsatztemperaturbereich	-40100 °C
Applikation / Hersteller	Siemens Sirius 3R
Anzahl je Rolle	40

Gerätemarkierer

Halogene	Nein	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Erstellungs-Datum 27.11.2025 05:57:22 MEZ

2 Katalogstand / Zeichnungen



ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Zubehör



Allgemeine Bestelldaten

Art	SCHS3 K	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1753480000</u>	Gerätemarkierer, Zubehör x 10 mm, PVC, Farbe: schwarz,
GTIN (EAN)	4032248014347	selbstklebend
VPE	50 ST	
Art	SCHS4 K	Ausfuehrung
Art BestNr.	SCHS4 K 1753460000	Ausfuehrung Gerätemarkierer, Zubehör x 10 mm, PVC, Farbe: grau, selbstklebend
		·

WKM für Einlegeschilder



Die halogenfreie, transparente Tasche des WKM bietet exzellenten Schutz vor Umgebungseinflüssen. Dank fester Arretierung per Kabelbinder ist er für nahezu alle Leiterquerschnitte geeignet.

Die zuvor beschrifteten Schilder werden einfach in die WKM-Halterung eingelegt und per Clipverschluss gesichert. Mit dem WKM-Kabelmarkierer entscheiden Sie sich für die richtige Lösung, wenn es um größtmögliche Effizienz am Markierungsort geht. Ihre Vorteile mit dem Kabelmarkierer WKM

- Individuelles Beschriften von Papier und Polyesteretiketten kann mit handelsüblichen Officedruckern erfolgen
- Die robuste Ausführung im Zusammenspiel mit MultiCard Schildern ELS garantiert größtmöglichen Schutz vor Umgebungseinflüssen

Allgemeine Bestelldaten

Art	WKM 8/20	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1753490000</u>	WKM, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Leiter- und
GTIN (EAN)	4032248010615	Kabelmarkierer, transparent
VPE	50 ST	

Erstellungs-Datum 27.11.2025 05:57:22 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4