

KSW 2,5 24/3,5 1-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Abbildung ähnlich

Bezeichnungsstreifen KSW dienen zur Kennzeichnung von mehrpoligen Leiterplattensteckverbindern. Anwender können individuell bedrucken - bei freier Wahl des Rastermaßes.

- Wischbeständige Beschriftung
- Streifenbreite 2,5 mm und 4 mm
- Einfach aufkleben - fertig
- Optimale Haftung
- PVC-frei

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	KSW, Klemmenmarkierung, 2.5 x 84 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, weiß
Best.-Nr.	1652250001
Art	KSW 2,5 24/3,5 1-24
GTIN (EAN)	4008190402129
VPE	10 ST

KSW 2,5 24/3,5 1-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	2.5 mm	Höhe (inch)	0.0984 inch
Breite	84 mm	Breite (inch)	3.3071 inch
Nettogewicht	1.25 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	150 °C
--------------------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Kleber	Acrylat	Materialfarbe nach Widerstandskode	9
Orientierung des Aufdrucks	waagerecht	Anzahl je Bogen	20
Aufdruckverfahren	Thermotransfer	Ausführung	selbstklebend
Breite	84 mm	Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C
Farbe	weiß	Werkstoff	Polyester, PVC frei
Aufdruck-Farbe	schwarz	Aufgedruckte Zeichen	Zahlen
kompatibler Drucker		Einsatztemperaturbereich	150 °C
Applikation / Hersteller	Weidmueller	Aufdruck	1-24

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		