

CC-H 85/27 GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Gerätemarkierer, Zubehör, 90 x 31 mm, grau
Best.-Nr.	1675130002
Art	CC-H 85/27 GR
GTIN (EAN)	4008190454258
VPE	40 ST

Technische Daten

Zulassungen

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	13 mm	Tiefe (inch)	0.5118 inch
Höhe	90 mm	Höhe (inch)	3.5433 inch
Breite	31 mm	Breite (inch)	1.2205 inch
Nettogewicht	11.8 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
--------------------------	--------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck	Von der Wiege bis zum Werkstor -0.001 kg CO2 eq.

Allgemeine Angaben

Kleber	Klebeband doppelseitig				
Materialfarbe nach Widerstandskode	8				
Ausführung	Bezeichnungsträger				
Breite	31 mm				
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2				
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C				
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C				
Farbe	grau				
Halogene	Nein				
Werkstoff	Polyamid 66				
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	MultiCard			
empfohlene Industrien	Maschinenbau				
Anzahl Markierer pro Verbund	1 MultiCard = Accessories				
Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C				

Gerätemarkierer

Halogene	Nein
----------	------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CC-H 85/27 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Natural

Kabelbinder CB bieten Befestigungen von Kabeln und Markierungen.

- Eignen sich insbesondere für das Befestigen der Kabelmarkierungen CLI M, SFX, WKM und WKS
- IEC 62275: 2006 konform
- Bruchfestes Polyamid PA 6.6 mit Brandklassifikation V2 nach UL-94

Allgemeine Bestelldaten

Art	CB 360/4,5 NC	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1279000000	Kabelbinder, 4,5 x 360 mm, Polyamid 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190031459	
VPE	100 ST	
Art	CB 365/7,5 NC	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1279100000	Kabelbinder, 7,5 x 365 mm, Polyamid 66, 540 N
GTIN (EAN)	4008190104665	
VPE	100 ST	