

SKMU PG 13,5-K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktpotfolio durch Verschlusstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|--|
| Ausfuehrung | SKMU PA (Kunststoffgegenmutter), Gegenmutter, PG 13,5, 6 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Best.-Nr. | 1697470000 |
| Art | SKMU PG 13,5-K GR |
| GTIN (EAN) | 4008190880583 |
| VPE | 100 ST |

SKMU PG 13,5-K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|-------|-------------|-------------|
| Höhe | 6 mm | Höhe (inch) | 0.2362 inch |
| Nettogewicht | 2.2 g | | |

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...100 °C

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|
| Silikone | Nein | Außendurchmesser | 31.19 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB | Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C | Gewindesteigung | 1.41 mm |
| Halogene | Nein | Schlüsselweite 1 | 27 mm |
| Stärke | 6.00 mm | Verschraubung | PG 13,5 |
| Werkstoff | Polyamid 6 (PA6 - GF30) | Gewinde (außen) | PG 13,5 |
| Gewinde (innen) | PG 13,5 | Gewindelänge | 6 mm |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 | | |

SKMU PG 13,5-K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

