

**SKMU EMV M63**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktpfotolio durch Verschlusstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	SKMU MS EMV (Messinggegenmutter - EMV), Gegenmutter, M 63, 6.6 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	<a href="#">1777680000</a>
Art	SKMU EMV M63
GTIN (EAN)	4032248157952
VPE	10 ST

**SKMU EMV M63**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Höhe	6 mm	Höhe (inch)	0.2362 inch
Nettogewicht	51.04 g		

**Temperaturen**

Betriebstemperatur
--------------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
-------------------------	----------------------

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c
------	--------------------------------------

**Allgemeine Angaben**

Außendurchmesser	80.85 mm	Gewindesteigung	1.5 mm
------------------	----------	-----------------	--------

Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	70 mm
----------	------	------------------	-------

Verschraubung	M 63	Werkstoff	Messing, vernickelt
---------------	------	-----------	---------------------

Gewinde (außen)	M 63	Gewinde (innen)	M 63
-----------------	------	-----------------	------

Gewindelänge	6.6 mm
--------------	--------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
-----------	----------	-------------	-------------

ECLASS 15.0	27-14-08-05
-------------	-------------

**SKMU EMV M63**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**