

KOSF ZT2.5




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild







Stecker aus unserem WeiCos-System sind für alle Anschlusssystemen erhältlich. Die Variantenvielfallt erstreckt sich dabei über vorkonfektionierte Stecker von 1- bis 10-polig und der Möglichkeit einer individuellen Konfektionierung. Somit ist maximale Flexibilität für jede Applikation gewährleistet. Das maßgeschneiderte Zubehör sorgt für erhöhte Sicherheit und bietet Schutz vor äußeren Einflüssen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Z-Reihe, Kodierelement, gelb, 2.9 mm
BestNr.	<u>1816150000</u>
Art	KOSF ZT2.5
GTIN (EAN)	4032248370726
VPE	50 ST



KOSF ZT2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewicht	e			
Tiefe	11.25 mm	Tiefe (inch)	0.4429 inch	
Höhe	4.4 mm	Höhe (inch)	0.1732 inch	
Breite	2.9 mm	Breite (inch)	0.1142 inch	
Nettogewicht	0.2 g			
Temperaturen				
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C	
Umweltanforderungen			'	
Dalic Kamfamaitätaatatus	Vantaun ahna Auanah			
RoHS-Konformitätsstatus REACH SVHC	Konform ohne Ausnahme Keine SVHC über 0.1 Gew%			
NEACH SVIIC	Reine Syric uper 0, 1	Gew70		
Allgemeines				
Einbauhinweis	Direktmontage			
Systemkennwerte				
Ausführung	Kodierelement			
Werkstoffdaten				
Werkstoff	PA 66 GF 30	Fach		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	<u>Farbe</u>	gelb	
weitere technische Daten				
Befestigungsart	gesteckt	Einbauhinweis	Direktmontage	
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	

Katalogstand / Zeichnungen

Datenblatt

KOSF ZT2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



