

**BS 35/WSH 2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktbild**

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Zubehör, Befestigungsset, Stahl
Best.-Nr.	<b>1760720000</b>
Art	BS 35/WSH 2
GTIN (EAN)	4008190068714
VPE	10 ST

**BS 35/WSH 2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	37 mm	Tiefe (inch)	1.4567 inch
Höhe	52 mm	Höhe (inch)	2.0472 inch
Breite	13 mm	Breite (inch)	0.5118 inch
Durchmesser	3 mm	Nettogewicht	27.1 g

**Temperaturen**

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	---------------------	---------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeines**

Einbauhinweis	Direktmontage	Tragschiene	TS 35
---------------	---------------	-------------	-------

**Maße**

Durchmesser	3 mm	Versatz TS 35	26 mm
-------------	------	---------------	-------

**Systemkennwerte**

Ausführung	Montagefuß	Tragschiene	TS 35
------------	------------	-------------	-------

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	Stahl	Farbe	grau
-----------	-------	-------	------

**weitere technische Daten**

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Arretierung	schraubar

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		