

ZZE ZP2.5/8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild







Stecker aus unserem WeiCos-System sind für alle Anschlusssystemen erhältlich. Die Variantenvielfallt erstreckt sich dabei über vorkonfektionierte Stecker von 1- bis 10-polig und der Möglichkeit einer individuellen Konfektionierung. Somit ist maximale Flexibilität für jede Applikation gewährleistet. Das maßgeschneiderte Zubehör sorgt für erhöhte Sicherheit und bietet Schutz vor äußeren Einflüssen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Z-Reihe, Zugentlastung, gelb, 30.1 mm
BestNr.	<u>1866230000</u>
Art	ZZE ZP2.5/8
GTIN (EAN)	4032248480838
VPE	25 ST



ZZE ZP2.5/8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewicht	te			
Tiefe	5.62 mm	Tiefe (inch)	0.2213 inch	
Höhe	75.9 mm	Höhe (inch)	2.9882 inch	
Breite	30.1 mm	Breite (inch)	1.185 inch	
Nettogewicht	3.54 g	Diens (men.)		
Temperaturen				
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50	Dauergebrauchstemperatur, max.	100	
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Allgemeines				
Einbauhinweis	Direktmontage			
Systemkennwerte				
Ausführung	Zugentlastung			
Werkstoffdaten				
Werkstoff	PA 66 GF 30	Farbe	aalb	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	raine	gelb	
weitere technische Daten				
Einbauhinweis	Direktmontage			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-25-03-90	
		ECLAGO 14.0	27-23-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

Katalogstand / Zeichnungen