

CC 15/17 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com




Abbildung ähnlich



Der ClipCard Gerätemarkierer in MultiCard-Format wird zum Kennzeichnen von Elektroinstallationen und Schaltanlagen verwendet und bietet eine interessante Alternative zum Gravieren. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersatz
- Universelle Befestigung
- Halter (schraubbar oder mit Kabelbinder)
- Schildschiene (selbstklebend oder schraubbar)
- Oder selbstklebende Schilder

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	ClipCard, Gerätemarkierer, 15 x 17 mm, Halter CC-H 15/17, nach Kundenwunsch
Best.-Nr.	1876620000
Art	CC 15/17 MC SDR
GTIN (EAN)	4032248467136
VPE	16 ST

CC 15/17 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	1 mm	Tiefe (inch)	0.0394 inch
Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0.5906 inch
Breite	17 mm	Breite (inch)	0.6693 inch
Nettogewicht	2.88 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
--------------------------	--------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%		
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck	Von der Wiege bis zum Werkstor	0.012 kg CO2 eq.	

Allgemeine Angaben

Aufdruckverfahren	MC-Laser		
Ausführung	steckbar		
Breite	17 mm		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2		
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C		
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C		
Farbe	nach Kundenwunsch		
Halogene	Nein		
Werkstoff	Polyamid 66		
Aufdruck-Farbe	schwarz		
Aufgedruckte Zeichen	Erfordert M-Print PRO-Datei		
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	MultiCard	
kompatibler Drucker	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2		
Anzahl Markierer pro Verbund	1 MultiCard = Device markers		
Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C		
Applikation / Hersteller	Halter CC-H 15/17		

Gerätemarkierer

Halogene	Nein
----------	------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Zeichnungen



CC 15/17 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Zubehör



Allgemeine Bestelldaten

Art	CC-H 15/17	Ausführung
Best.-Nr.	1790430000	ClipCard, Zubehör, 15 x 17 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4032248215225	
VPE	75 ST	
Art	ETO CC 15/17 TRANSPAR.	Ausführung
Best.-Nr.	1880850000	ClipCard, Zubehör, 15 x 17 mm, transparent
GTIN (EAN)	4032248481224	
VPE	10 ST	
Art	STR CC 15/17 TRANSPARENT	Ausführung
Best.-Nr.	1888310000	ClipCard, Zubehör, 15 x 17 mm, transparent
GTIN (EAN)	4032248494187	
VPE	80 ST	
Art	CC-RAIL 1000	Ausführung
Best.-Nr.	1790150000	ClipCard, Zubehör, 1000 x 17 mm, Selbstklebend, schwarz
GTIN (EAN)	4032248213610	
VPE	1 ST	
Art	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Ausführung
Best.-Nr.	1790160000	ClipCard, Abdeckung, 1000 x 19 mm, transparent
GTIN (EAN)	4032248213627	
VPE	1 ST	