



Der ClipCard Gerätemarkierer in MultiCard-Format wird zum Kennzeichnen von Elektroinstallationen und Schaltanlagen verwendet und bietet eine interessante Alternative zum Gravieren. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
- Universelle Befestigung
- Halter (schraubbar oder mit Kabelbinder)
- Schildschiene (selbstklebend oder schraubbar)
- Oder selbstklebende Schilder

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	ClipCard, Gerätemarkierer, 15 x 27 mm, Halter CC-H 15/27, silber
Best.-Nr.	1876760000
Art	CC 15/27 MC NE SI
GTIN (EAN)	4032248467266
VPE	80 ST

CC 15/27 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	1 mm	Tiefe (inch)	0.0394 inch
Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0.5906 inch
Breite	27 mm	Breite (inch)	1.063 inch
Nettogewicht	1.36 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
--------------------------	--------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck	Von der Wiege bis zum Werkstor 0.009 kg CO2 eq.

Allgemeine Angaben

Materialfarbe nach Widerstandskode	4	
Ausführung	steckbar	
Breite	27 mm	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	
Farbe	silber	
Halogene	Nein	
Werkstoff	Polyamid 66	
Aufgedruckte Zeichen	ohne	
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	MultiCard
empfohlene Industrien	Maschinenbau	
kompatibler Drucker	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
Anzahl Markierer pro Verbund	1 MultiCard = Device markers	
Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C	
Applikation / Hersteller	Halter CC-H 15/27	

Gerätemarkierer

Halogene	Nein
----------	------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Zeichnungenwww.weidmueller.com

CC 15/27 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Zubehör**Allgemeine Bestelldaten**

Art	CC-RAIL 1000	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1790150000	ClipCard, Zubehör, 1000 x 17 mm, Selbstklebend, schwarz
GTIN (EAN)	4032248213610	
VPE	1 ST	
Art	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1790160000	ClipCard, Abdeckung, 1000 x 19 mm, transparent
GTIN (EAN)	4032248213627	
VPE	1 ST	
Art	CC-H 15/27	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1790410000	ClipCard, Zubehör, 15 x 27 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4032248215201	
VPE	45 ST	
Art	STR CC 15/27 TRANSPARENT	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1888290000	ClipCard, Zubehör, 15 x 27 mm, transparent
GTIN (EAN)	4032248494163	
VPE	80 ST	
Art	ETO CC 15/27 TRANSPAR.	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1880810000	ClipCard, Zubehör, 15 x 27 mm, transparent
GTIN (EAN)	4032248480890	
VPE	10 ST	