

WQV 95N/120N/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild









Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklemmen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklemmen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklemmen an.

Allgemeine Bestelldaten

, , , , , ,		
Art WQV 95N/120N/2 GTIN (EAN) 4032248329946	Ausfuehrung	Querverbinder (Klemmen), geschraubt, silbergrau, 269 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 27.00, Isoliert: Nein, Breite: 9.5 mm
GTIN (EAN) 4032248329946	BestNr.	<u>1826890000</u>
2 (2)	Art	WQV 95N/120N/2
VPE 5 ST	GTIN (EAN)	4032248329946
	VPE	5 ST



WQV 95N/120N/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

ROHS	Konform	Konform			
Abmessungen und Gewi	chte				
Tiefe	29 mm	Tiefe (inch)	1.1417 inch		
Höhe -	37 mm	Höhe (inch)	1.4567 inch		
Breite	9.5 mm	Breite (inch)	0.374 inch		
Nettogewicht	46.27 g				
Temperaturen					
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C		
Umweltanforderungen					
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme				
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%				
	Romo Syrio upor 0,11	Jon. 70			
Allgemeines					
Polzahl	2	Einbauhinweis	Direktmontage		
Bemessungsdaten			-		
Nennstrom	269 A				
Maße					
Raster in mm (P)	27.00 mm				
Systemkennwerte	27.00 11111				
Systemkennwerte					
Ausführung	für Klemmen				
Werkstoffdaten					
Werkstoff	Kupfer verzinnt	Farbe	silbergrau		
weitere technische Date	1				
Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage		
	gescriaubt	Linduliiiweis	Direktinontage		
Klassifikationen	<u> </u>		<u> </u>		
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489		
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489		
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40		
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40		
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40		
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03		
ECLASS 15.0	27-25-03-03				

Katalogstand / Zeichnungen



WQV 95N/120N/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Zusatzanschluss



Der Zusatzanschluss ermöglicht einen gesonderten Spannungsabgriff. Dieser kann z. B. für die Notstromversorgung vor dem Hauptschalter oder aber auch einfach nur als zusätzlicher Anschluss innerhalb der Applikation eingesetzt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Art VH 36.1/8/6.4

Best.-Nr. <u>1967100000</u>

GTIN (EAN) 4032248739202

VPE 5 ST

Ausfuehrung W-Reihe, Distanzhülse

Erstellungs-Datum 04.11.2025 04:21:48 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen