

**STR CC 15/27 TRANSPARENT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich

**Allgemeine Bestelldaten**

|             |  |
|-------------|--|
| Ausfuehrung | ClipCard, Zubehör, 15 x 27 mm, transparent |
| Best.-Nr.   | <a href="#">1888290000</a>                 |
| Art         | STR CC 15/27 TRANSPARENT                   |
| GTIN (EAN)  | 4032248494163                              |
| VPE         | 80 ST                                      |

**STR CC 15/27 TRANSPARENT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS Konform

**Abmessungen und Gewichte**

|              |        |               |             |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 0.5 mm | Tiefe (inch)  | 0.0197 inch |
| Höhe         | 15 mm  | Höhe (inch)   | 0.5906 inch |
| Breite       | 27 mm  | Breite (inch) | 1.063 inch  |
| Nettogewicht | 0.23 g |               |             |

**Temperaturen**

Einsatztemperaturbereich -20...80 °C

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Angaben**

|                                |                           |           |
|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| Ausführung                     | selbstklebend             |           |
| Breite                         | 27 mm                     |           |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB                        |           |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C                     |           |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -20 °C                    |           |
| Farbe                          | transparent               |           |
| Halogene                       | Nein                      |           |
| Werkstoff                      | PVC                       |           |
| Anzahl Markierer pro VPE       | Lieferform                | MultiCard |
| empfohlene Industrien          | Maschinenbau              |           |
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 MultiCard = Accessories |           |
| Einsatztemperaturbereich       | -20...80 °C               |           |

**Gerätemarkierer**

Halogene Nein

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |