

**SCREWTY- M8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Das ideale Werkzeug für alle Fälle

Screwty® ist das ideale und universelle Werkzeug zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit dem Screwty® sind auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut erreichbar. Ohne großen Kraft aufwand, nur durch einfaches Drehen lassen sich Steckverbinder ganz leicht lösen und festschrauben. Der Screwty® passt für die meisten Leitungen und Steckverbinder auch anderer Anbieter (über 90 %) und ist damit weltweit einsetzbar und einzigartig. Der Screwty® besteht aus einem Handgriff mit einem handelsüblichen 1/4-Zoll-Anschluss. Damit kann er für alle Größen verwendet werden: für M12- und M8-Rundsteckverbinder, für die Varianten der freikonfektionierbaren Stecker und Buchsen M12F und M8F, sowie alle M23 Stecker und Buchsen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Ausführung | Cable gland tool for moulded M8 cables |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1900010000</a>             |
| Art        | SCREWTY- M8                            |
| GTIN (EAN) | 4032248375844                          |
| VPE        | 1 ST                                   |
| Verpackung | Karton                                 |

**SCREWTY- M8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Breite       | 27.4 mm | Breite (inch) | 1.0787 inch |
| Länge        | 220 mm  | Länge (inch)  | 8.6614 inch |
| Nettogewicht | 167 g   |               |             |

**Umweltanforderungen**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Nicht betroffen            |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

**Technische Daten**

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | Verschraubungswerkzeug<br>für SAI-Verteiler Gr.M8 |
|---------------------|---------------------------------------------------|

**Wichtiger Hinweis**

|                |                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkthinweis | Im Lieferumfang enthalten: <ul style="list-style-type: none"><li>• Standardhandgriff 1/4 Zoll</li><li>• Aufsatz M8 für umspritzte Leitungen</li></ul> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 |             |             |