



Der ClipCard Gerätemarkierer in MultiCard-Format wird zum Kennzeichnen von Elektroinstallationen und Schaltanlagen verwendet und bietet eine interessante Alternative zum Gravieren. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
- Universelle Befestigung
- Halter (schraubbar oder mit Kabelbinder)
- Schildschiene (selbstklebend oder schraubar)
- Oder selbstklebende Schilder

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|--|
| Ausfuehrung | ClipCard, Gerätemarkierer, 15 x 17 mm, Halter CC-H 15/17, silber |
| Best.-Nr. | 1876610000 |
| Art | CC 15/17 MC NE SI |
| GTIN (EAN) | 4032248467129 |
| VPE | 80 ST |

CC 15/17 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

| | |
|------|---------|
| RoHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe | 1 mm | Tiefe (inch) | 0.0394 inch |
| Höhe | 15 mm | Höhe (inch) | 0.5906 inch |
| Breite | 17 mm | Breite (inch) | 0.6693 inch |
| Nettogewicht | 1.21 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
|--------------------------|--------------|

Umweltanforderungen

| | |
|------------------------------------|---|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |
| Produktspezifischer CO2-Fußabdruck | Von der Wiege bis zum Werkstor 0.008 kg CO2 eq. |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| Ausführung | steckbar |
| Breite | 17 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
| Farbe | silber |
| Halogene | Nein |
| Werkstoff | Polyamid 66 |
| Aufgedruckte Zeichen | ohne |
| Anzahl Markierer pro VPE | Lieferform MultiCard |
| empfohlene Industrien | Maschinenbau |
| kompatibler Drucker | PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2 |
| Anzahl Markierer pro Verbund | 1 MultiCard = Device markers |
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
| Applikation / Hersteller | Halter CC-H 15/17 |

Gerätemarkierer

| | |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Zeichnungenwww.weidmueller.com

CC 15/17 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Zubehör**Allgemeine Bestelldaten**

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | CC-H 15/17 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1790430000 | ClipCard, Zubehör, 15 x 17 mm, schwarz |
| GTIN (EAN) | 4032248215225 | |
| VPE | 75 ST | |
| Art | ETO CC 15/17 TRANSPAR. | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1880850000 | ClipCard, Zubehör, 15 x 17 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4032248481224 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | STR CC 15/17 TRANSPARENT | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1888310000 | ClipCard, Zubehör, 15 x 17 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4032248494187 | |
| VPE | 80 ST | |
| Art | CC-RAIL 1000 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1790150000 | ClipCard, Zubehör, 1000 x 17 mm, Selbstklebend, schwarz |
| GTIN (EAN) | 4032248213610 | |
| VPE | 1 ST | |
| Art | CC-RAIL TRANSPARENT1000 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1790160000 | ClipCard, Abdeckung, 1000 x 19 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4032248213627 | |
| VPE | 1 ST | |