

## SCREWTY SET -DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Das ideale Werkzeug für alle Fälle  
 Screwty® ist das ideale und universelle Werkzeug zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit dem Screwty® sind auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut erreichbar. Ohne großen Kraft aufwand, nur durch einfaches Drehen lassen sich Steckverbinder ganz leicht lösen und festschrauben. Der Screwty® passt für die meisten Leitungen und Steckverbinder auch anderer Anbieter (über 90 %) und ist damit weltweit einsetzbar und einzigartig. Der Screwty® besteht aus einem Handgriff mit einem handelsüblichen 1/4-Zoll-Anschluss. Damit kann er für alle Größen verwendet werden: für M12- und M8-Rundsteckverbinder, für die Varianten der freikonfektionierbaren Stecker und Buchsen M12F und M8F, sowie alle M23 Stecker und Buchsen.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
Best.-Nr.	<a href="#">1920000000</a>
Art	SCREWTY SET -DM
GTIN (EAN)	4032248436859
VPE	1 ST
Verpackung	Karton

**SCREWTY SET -DM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	312 g
--------------	-------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Schraubwerkzeuge**

Drehmomenteinstellung, max.	1.7 Nm	Drehmomenteinstellung, min.	0.5 Nm
-----------------------------	--------	-----------------------------	--------

**Wichtiger Hinweis**

Produktinweis	<p>Im Lieferumfang enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Drehmomentschraubendreher 0,5-1,7 Nm + Einstellwerkzeug</li><li>• Wechselklinge 1/4 Zoll</li><li>• Aufsatz M8 für umspritzte Leitungen</li><li>• Aufsatz M8F für freikonfektionierbare Steckverbinder</li><li>• Aufsatz M12 für umspritzte Leitungen</li><li>• Aufsatz M12F für freikonfektionierbare Steckverbinder</li></ul>
---------------	--

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		