

WSMC 11-15



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Abbildung ähnlich

WSM ist ein komplettes Markierungssystem für Kabel, Leitungen, Rohre und Komponenten - es bietet dauerhafte Markierungen in Umgebungen, denen sonst kein Markierer standhält. Das Programm besteht aus Markierungsplättchen, Halter und Kabelbindern aus Edelstahl - einzeln oder komplett im WSM-Set und Service-Box.

Vorteile:

- Kräftiger Prägetext für optimale Lesbarkeit
- Beständig gegen Wärme, Kälte, Korrosion, Säuren, Chemikalien, Feuer etc.
- Einzeichen- und Mehrzeichenmarkierung, auch kombinierbar
- Schnelle Montage
- Ideal für den Außenbereich
- Einfache Befestigung mit Kabelbindern

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 93
	x 10 mm, silber
BestNr.	<u>1891670000</u>
Art	WSMC 11-15
GTIN (EAN)	4032248504305
VPE	1 ST

1



WSMC 11-15



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

7			
<i>7</i> 11	ıas	siin	aen

Tiefe (inch)	0.0197 inch
Höhe (inch)	3.6614 inch
Breite (inch)	0.3937 inch
	·

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%

Allgemeine Angaben

Orientierung des Aufdrucks	waagerecht		
Anzahl je Bogen	1		
Art des Aufdrucks	Kundenspezifisch		
Breite	10 mm		
Einsatztemperaturbereich, max.	500 °C		
Farbe	silber		
Werkstoff	Edelstahl 1.4404		
Aufgedruckte Zeichen	gemischte Zeichen		
Anzahl der Zeichen	15		
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Einzelteil	
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Component part = Conducto	and cable markers	
Einsatztemperaturbereich	500 °C		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Katalogstand / Zeichnungen 2