


**ESO 8/20 P DIN A4 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abbildung ähnlich

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Klemmenmarkierer, Einlegemarkierer, 20 x 7 mm, gelb
Best.-Nr.	<a href="#">1919880000</a>
Art	ESO 8/20 P DIN A4 GE
GTIN (EAN)	4032248556878
VPE	10 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2025-08-31T00:00:00+02:00
Produktalernative	<a href="#">ELS 8/20 MM GE</a>

**Technische Daten****Zulassungen**

ROHS Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	1 mm	Tiefe (inch)	0.0394 inch
Höhe	20 mm	Höhe (inch)	0.7874 inch
Breite	7 mm	Breite (inch)	0.2756 inch
Nettogewicht	11.44 g		

**Temperaturen**

Einsatztemperaturbereich -40...80 °C

**Umweltanforderungen**RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%**Allgemeine Angaben**

Materialfarbe nach Widerstandskode	4	
Orientierung des Aufdrucks	horizontal und vertikal	
Anzahl je Bogen	342	
Breite	7 mm	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	
Farbe	gelb	
Werkstoff	Polyester, PVC frei	
Aufgedruckte Zeichen	ohne	
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenbogen
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label sheet = Insert markers	
Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C	

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

**Zeichnungen**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Zubehör****WKM für Einlegeschilder**

Die halogenfreie, transparente Tasche des WKM bietet exzellenten Schutz vor Umgebungseinflüssen. Dank fester Arretierung per Kabelbinder ist er für nahezu alle Leiterquerschnitte geeignet.

Die zuvor beschrifteten Schilder werden einfach in die WKM-Halterung eingelegt und per Clipverschluss gesichert. Mit dem WKM-Kabelmarkierer entscheiden Sie sich für die richtige Lösung, wenn es um größtmögliche Effizienz am Markierungsort geht. Ihre Vorteile mit dem Kabelmarkierer WKM

- Individuelles Beschriften von Papier und Polyesteretiketten kann mit handelsüblichen Officedruckern erfolgen
- Die robuste Ausführung im Zusammenspiel mit MultiCard Schildern ELS garantiert größtmöglichen Schutz vor Umgebungseinflüssen

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	WKM 8/20	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1753490000</a>	WKM, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Leiter- und
GTIN (EAN)	4032248010615	Kabelmarkierer, transparent
VPE	50 ST	