

**SAI-M23-GS-L-7/17****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Steckhäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.  
Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
Best.-Nr.	<a href="#">1995800000</a>
Art	SAI-M23-GS-L-7/17
GTIN (EAN)	4032248925667
VPE	1 ST

**Technische Daten**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zulassungen**

## Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (UR) E344862

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 94.81 g

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/  
bekannt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1


SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fb5cb55

**Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder**

Gehäusebasismaterial	Kupfer-Zink-Legierung	Kabeldurchmesser, max.	17 mm
Kabeldurchmesser, min.	7 mm	Schutzart	IP67, IP69K
Steckzyklen	> 1000	Verschmutzungsgrad	3
Schirmanschluss	Ja	Temperaturbereich Gehäuse	-40...+125 °C

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

**Zeichnungen****Maßzeichnung**

**Einsätze ohne Kontakte**

Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Steckhäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	SAI-M23-BE-L-4/4	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1995810000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248925674	
VPE	1 ST	
Art	SAI-M23-BE-L-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1170370000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962266	
VPE	1 ST	
Art	SAI-M23-SE-L-4/4	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1170380000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962518	
VPE	1 ST	
Art	SAI-M23-SE-L-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1170350000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962303	
VPE	1 ST	