

HDC XX6A01 FOXXXXX-2200



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Kompakt

Das neuartige 2-polige Busmodul ist besonders kompakt und kann Megabit- und Gigabit Dateneinsätze aufnehmen. Es ermöglicht die Übertragung von zwei GigaBit Cat-6A (10 GBit) Leitungen in einem Modul.

Allgemeine Bestelldaten

BestNr.	2003852200
Art	HDC XX6A01 FOXXXXX-2200
GTIN (EAN)	4050118576863
VPE	1 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2025-09-30T00:00:00+02:00



HDC XX6A01 FOXXXXX-2200



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewicht	е			
Nettogewicht	2200 g			
	2200 g			
Temperaturen				
Grenztemperatur	-40 °C 90 °C			
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme			
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5			
Allgemeine Daten				
D	0	IZ 1 H.	00	
Polzahl Codierung	8 X-codiert	Kabellänge Kontaktoberfläche	22 m Au (Gold)	
Übertragungsrate	10 GBit/s, 10 Gbit/s	Isolationswiderstand	≥ 108 Ω	
Kategorie	Cat. 6A	Nennspannung	50 V	
Nennstrom	0.5 A	Steckzyklen	\u2265 100	
Verschmutzungsgrad	2	Ausführung Gegenseite	offen	
Ausführung Modulseite	Buchse	Additional degendence	Official	
Technische Daten Kabel	<u> </u>			
Kabellänge	22 m	Mantelfarbe	blau	
Halogene	Nein	Mantelmaterial	Radox EM 104	
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599	
ETIM 8.0	EC002599 EC002599	ETIM 7.0	EC002599 EC002599	
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-07	
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-07	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-06-03-07	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-06-03-07	
ECLASS 11.0	27-06-03-07	ECLASS 12.0	27-06-03-07	
ECLASS 15.0	27-00-03-07		27-00-03-07	

ECLASS 15.0

Katalogstand / Zeichnungen

27-06-03-07