




LWL Steckverbinder LC-Duplex gemäß IEC 61754-20 für
Aderaussendurchmesser 2,6...3 mm

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Stecker LWL, Stecker LC-Duplex, Multimode, IP20
Best.-Nr.	1962970000
Art	IE-PS-LCD-MM
GTIN (EAN)	4032248645152
VPE	1 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2025-04-08T00:00:00+02:00

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	4.22 g
--------------	--------

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur	Feuchtigkeit	0...93 % rel. Feuchte

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Allgemeine Daten

Material Knickschutztülle	TPE	Artikelbeschreibung	Stecker LC-Duplex, Multimode
Farbe	sonstige	Gehäusebasismaterial	PC UL 94 V0
Feuchtigkeit	0...93 % rel. Feuchte	Manteldurchmesser, max.	3 mm
Manteldurchmesser, min.	2.8 mm	Schutzart	IP20
Steckzyklen	1000	Fasertyp	GOF, Multimode
Einfügungsdämpfung	≤ 0,4 dB	Anschluss 1	LC Duplex
Anschluss 2	kleben, crimpen, polieren	Kabelabzugskraft, min.	100 N
Einzeladerdurchmesser, min	0.6 mm	Gehäusematerial Einsatz	Zinkdruckguss
Rückflusssdämpfung	≥ 30 dB	Material Druckfeder	Edelstahl
Material Ferrule	Zirkonia	Material Staubschutzkappe	TPE
Einzeladerdurchmesser, max	1.4 mm	Material Crimphülse	Kupfer, vernickelt

Allgemeine Standards


Steckverbinder Norm	IEC 61754-20
---------------------	--------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Zeichnungen

Maßzeichnung



Zubehör

Scheren



Weidmüller ist auf das Trennen von Kupfer- oder Aluminiumkabeln spezialisiert. Die Produktpalette reicht vom Schneidwerkzeug für kleine Querschnitte mit direkter Kraftübertragung bis hin zu Schneidwerkzeugen für große Durchmesser. Der mechanische Antrieb und eine spezifisch konstruierte Schneidenform reduzieren erforderliche Handkräfte auf ein Minimum. Mit seiner breiten Produktpalette von Schneidwerkzeugen entspricht Weidmüller allen Kriterien einer professionellen Kabelbearbeitung.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SCISSORS KEVLAR	Ausführung
Best.-Nr.	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
VPE	1 ST	

...für LWL-Steckverbinder SC, ST und LC



GOF

- Für Lichtwellenleitersteckverbinder SC/ST, IP 20 und IP 67
- Für Lichtwellenleitersteckverbinder LC und IP 67

POF

- Für POF-Lichtwellenleitersteckverbinder SC/ST, IP 20 und IP 67
- Für POF-, Profinet- und Mobilkabelsteckverbinder SC/ST und IP 67

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-CT-LC-GOF	Ausführung
Best.-Nr.	9205330000	Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4032248725465	
VPE	1 ST	