

SM 27/18 MM GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Fehlbedienung ausgeschlossen: SM

MultiMark-Gerätemarkierer sind auf eine herstellerübergreifende Betriebsmittelkennzeichnung eingestellt. In verschiedenen Applikationsbereichen gewährleisten sie die eindeutige Zuordnung aller Komponenten, wie Befehlsund Meldegeräte unterschiedlicher Anbieter.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- "Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen"
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	SwitchMark, Gerätemarkierer, 18 x 27 mm, grau
BestNr.	<u>2006340000</u>
Art	SM 27/18 MM GR
GTIN (EAN)	4050118391046
VPE	1000 ST



Zulassungen

SM 27/18 MM GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS

1000

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

ROHS	Konform				
Abmessungen und Gewich	te				
Tiefe	0.1 mm	Tiefe (inch)	0.0039 inch		
Höhe	18 mm	Höhe (inch)	0.7087 inch		
Breite	27 mm	Breite (inch)	1.063 inch		
Nettogewicht	0.15 g				
Temperaturen					
Einsatztemperaturbereich	-40120 °C				
Umweltanforderungen					
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme				
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%				
Allgemeine Angaben					
Kleber	Acrylatkleber	Ausführung	halogenfrei, selbstklebend		
Breite	27 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		
Einsatztemperaturbereich, max.	120 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C		
Farbe	grau	Halogene	Nein		
Werkstoff	Polyester	Aufgedruckte Zeichen	ohne		

Gerätemarkierer

Zulassung nach UL 969

Einsatztemperaturbereich

Ja

-40...120 °C

Halogene	Nein					
Klassifikationen						
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288			
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288			
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29			
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29			
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04			
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04			
ECLASS 15.0	27-28-11-04					

kompatibler Drucker

Anzahl je Rolle

Katalogstand / Zeichnungen 2



SM 27/18 MM GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Zeichnungen



SM 27/18 MM GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art RIBBON MM 76/360 SW Best.-Nr. 2005080000

4050118389951

VPE 1 ST

GTIN (EAN)

Ausfuehrung Ink ribbon

THM MULTIMARK



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK ROLLER 115

Best.-Nr. <u>1357420000</u> GTIN (EAN) 4050118160314

VPF 1 ST

Ausfuehrung

THM MULTIMARK PLUS



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Ausfuehrung

Best.-Nr. <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

VPE 1 ST

Erstellungs-Datum 02.11.2025 06:14:51 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4