

**HDC MBUS4 D5E FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kompakt**

Das neuartige 2-polige Busmodul ist besonders kompakt und kann Megabit- und Gigabit Dateneinsätze aufnehmen. Es ermöglicht die Übertragung von zwei GigaBit Cat-6A (10 GBit) Leitungen in einem Modul.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Accessories
Best.-Nr.	<a href="#">2427930000</a>
Art	HDC MBUS4 D5E FC
GTIN (EAN)	4050118437010
VPE	2 ST

## HDC MBUS4 D5E FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	34.8 mm	Tiefe (inch)	1.3701 inch
Höhe	12.2 mm	Höhe (inch)	0.4803 inch
Breite	12.2 mm	Breite (inch)	0.4803 inch
Nettogewicht	8 g		

### Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 90 °C

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

### Allgemeine Daten

Polzahl	4	Codierung	D-codiert
Kontaktoberfläche	vergoldet	Übertragungsrate	100 MBit/s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ	Kategorie	Cat. 5e
Nennspannung	250 V	Nennstrom	4 A
Steckzyklen	100	Typ	Buchse
Verschmutzungsgrad	2		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

## HDC MBUS4 D5E FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Zubehör

www.weidmueller.com

### Crimpkontakte



**Kompakt**  
 Das neuartige 2-polige Busmodul ist besonders kompakt und kann Megabit- und Gigabit Dateneinsätze aufnehmen. Es ermöglicht die Übertragung von zwei GigaBit Cat-6A (10 GBit) Leitungen in einem Modul.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC MBUS4 F AWG18	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2565930000</a>	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575484	
VPE	100 ST	
Art	HDC MBUS4 F AWG22-20	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2565910000</a>	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575460	
VPE	100 ST	
Art	HDC MBUS4 F AWG26-24	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2565890000</a>	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575446	
VPE	100 ST	

### Schirmhülsen



**Kompakt**  
 Das neuartige 2-polige Busmodul ist besonders kompakt und kann Megabit- und Gigabit Dateneinsätze aufnehmen. Es ermöglicht die Übertragung von zwei GigaBit Cat-6A (10 GBit) Leitungen in einem Modul.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC MBUS CFS 5.0	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2566080000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575927	
VPE	10 ST	
Art	HDC MBUS CFS 7.0	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2566070000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575910	
VPE	10 ST	
Art	HDC MBUS CF 7.3	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2566060000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575903	
VPE	10 ST	

## HDC MBUS4 D5E FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	HDC MBUS CF 7.9	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2566050000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575897	
VPE	10 ST	
Art	HDC MBUS CF 8.5	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2566040000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575880	
VPE	10 ST	
Art	HDC MBUS CF 9.1	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2566030000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575873	
VPE	10 ST	
Art	HDC MBUS CF 9.7	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2566020000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575866	
VPE	10 ST	
Art	HDC MBUS CF 10.3	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2566010000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575859	
VPE	10 ST	
Art	HDC MBUS CF 11.0	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2566000000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575712	
VPE	10 ST	

## offenes Ende/offenes Ende



**Kompakt**  
 Das neuartige 2-polige Busmodul ist besonders kompakt und kann Megabit- und Gigabit Dateneinsätze aufnehmen. Es ermöglicht die Übertragung von zwei GigaBit Cat-6A (10 GBit) Leitungen in einem Modul.

## Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC XX5E02 OOXDXDM-1000	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2712581000</a>	
GTIN (EAN)	4050118752755	
VPE	1 ST	
Art	HDC XX6A01 OOXDXDM-1000	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2712671000</a>	
GTIN (EAN)	4050118753011	
VPE	1 ST	
Art	HDC XX5E01 OOXDXDM-1000	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2712571000</a>	
GTIN (EAN)	4050118752748	
VPE	1 ST	

## HDC MBUS4 D5E FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Zubehör

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Art	HDC XX6A02 OXXXXM-1000 Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2712681000</a>
GTIN (EAN)	4050118753028
VPE	1 ST