

U-LINK-LIC-VPN-1Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Anwendungsbeispiel**

Der Weidmüller u-link Remote Access Service bietet eine einfache Möglichkeit, sicher auf Ethernet-Geräte in einem entfernten Netzwerk zuzugreifen.

Durch den u-link VPN-Server als zentralen Meeting-Point-Server verbinden sich die VPN-Clients (Service-PC und Weidmüller u-link-Clients) immer ausgehend und somit konform mit den typischen IT-Sicherheitsanforderungen. Zur Sicherstellung der Datenintegrität werden für jedes u-link-Kundenkonto separate Datenbanken- und Serverinstanzen verwendet (sichere Mandantentrennung).

Die Kommunikation zwischen u-link VPN-Server und Remote Clients (Service-PCs u-link-Clients) erfolgt über eine zertifikatsgesicherte openVPN-Verbindung.

Das Credo von u-link lautet „Konfiguration anstatt Programmierung“, daher ist die Nutzung intuitiv und erfordert keine Expertenkenntnisse.

Funktionsumfang:

- VPN-Fernzugriff mit einem Klick für Service-PCs
- easyAccess: Internet-, RDP- oder VPN-Verbindungen mit entfernten Hosts, vollständig Browser-basiert für die Nutzung mit Tablet oder Smartphone
- Organisations- und Gruppenverwaltung
- Topologien einschließlich Endgeräten Dritter
- Firmware Management: Anzeige des Firmwarestandes aller Router und Möglichkeit der zeitgesteuerten, automatisierten Firmwareaktualisierung
- Individuelle Zugriffsrechte: granulare Konfiguration der Zugriffsrechte auf Geräte im Ziernetzwerk

- Umfangreiches Ereignisprotokoll: Darstellung aller Aktivitäten im u-link Portal mit umfangreichen Filter- und Exportfunktionen
- Passwort-Richtlinie: Erhöhung der Sicherheit durch konfigurierbare Vorgabe von Mindestanforderungen an die Passwortgüte und Gültigkeitsdauer

Weidmüller bietet für den u-link Remote Access Service folgende Nutzungsvarianten und Zusatzoptionen an:
Basisversion:

- Automatische Zuweisung bei Registrierung unter u-link.weidmueller.com
- Kostenlose Nutzung für 6 Monate mit Verlängerung auf 365 Tage bei Registrierung eines neuen u-link-Clients
- Vollständiger Funktionsumfang
- Unbegrenzte Anzahl an Benutzern
- Max. 50 u-link-fähige Geräte (Zugriffspunkte auf ein entferntes Netzwerk)
- 1 gleichzeitige VPN-Verbindung
- Keine Daten- oder Geschwindigkeitsbegrenzungen (vorbehaltlich marktüblicher Nutzung)

Erweiterungen

- Weitere 50/100/250/500/1000 oder mehr u-link-fähige Geräte
- Weitere gleichzeitige VPN-Verbindungen
- China-VPN: sichere und zuverlässige VPN-Verbindung nach und aus China

U-LINK-LIC-VPN-1Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	"VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can be used as an additional VPN connection or to extend the period of a VPN connection that has already been activated
Best.-Nr.	2447060000
Art	U-LINK-LIC-VPN-1Y
GTIN (EAN)	4050118461497
VPE	1 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2023-03-17T00:00:00+01:00

U-LINK-LIC-VPN-1Y
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Technische Daten
Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	73 g
--------------	------

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur
-----------------	--------------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Funktionen und Leistungsmerkmale

Erweiterung Datenvolumen	Erhöhung des Datenvolumens des u-link Mandantenkontos um 1 GB/Monat mit einer Bandbreite von 1 Mbit/sec	Anzahl zusätzlicher VPN-Verbindungen (pro Lizenzcode)	1 (VPN-Durchgangsverbindung Service-PC <-> u-link <-> Router/Zielnetzwerk)
Bandbreite des VPN-Kanals	1 Mbit/s	Laufzeit	1 Jahr ab Aktivierung des Lizenzschlüssels. Bei Verlängerung einer bereits aktivierten VPN-Lizenz wird die Gültigkeitsdauer um 1 Jahr ab dem Ablaufdatum der aktuellen Laufzeit verlängert, jedoch mindestens um 1 Jahr.
Verwendung	Nutzung als zusätzlicher VPN-Kanal oder zur Laufzeitverlängerung eines VPN-Kanals. Verwendbar für alle Standard-Versionen (Nicht für Entry-Version).		

Systemanforderungen

Hardware entferntes Zielnetzwerk	Weidmüller Router (ausgenommen IE-SR-2GT-LAN-FN ; 1489940000), u-link VPN-Zugriff in Firmware integriert (ab V3.0.1)	Hardware (Service-PC)	PC mit Betriebssystem Windows 7, 8 oder 10
Portalverwaltung (Benutzer-, Gerätekonfiguration)	Standard-Browser (IE, Edge, Chrome, Firefox) über eine HTTPS-Verbindung (SSL), Anmeldung über Benutzername und Passwort	VPN-Software (Service-PC)	u-link VPN-Client (Installation auf PC)

Sonstiges

Aktivierung	Eingabe des Lizenzschlüssels durch Administrator des Mandantenkontos im u-link Portal (Funktionen sofort verfügbar)	Lieferumfang	Anschreiben mit Lizenzschlüssel
-------------	---	--------------	---------------------------------

U-LINK-LIC-VPN-1Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		

U-LINK-LIC-VPN-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Industrial Security Router



Weidmüller Industrial Security Router

- Sichere Netzwerke
 - Firewall mit Stateful Packet Inspection
 - IP-/Portweiterleitung
 - Netzwerksegmentierung
- Einfache Einbindung von Maschinennetzwerken in Fertigungsnetzwerke durch 1:1 NAT
- Sichere und einfache Fernwartung mit dem Weidmüller u-link Remote Access Service
- Modulare und zukunftssichere Netzwerkarchitekturen mit statischem und dynamischem Routing
- Sichere Kommunikation über das Internet durch Einsatz von IPsec und OpenVPN
- Zuverlässige Internetverbindung dank integriertem 4G/LTE-Mobilfunkmodem auch ohne Internetzugang vor Ort
- Volle Flexibilität dank Fast-Ethernet- und Gigabit-Ethernet-Schnittstellen mit 2 bis maximal 4 Ports.

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-SR-2GT-LAN	Ausführung
Best.-Nr.	1345270000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 2 * RJ45
GTIN (EAN)	4050118149807	10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70 °C
VPE	1 ST	

Discontinued products

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-SR-2GT-UMTS/3G	Ausführung
Best.-Nr.	1345250000	
GTIN (EAN)	4050118149715	
VPE	1 ST	

U-LINK-LIC-VPN-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Industrial Security Router



Weidmüller Industrial Security Router

- Sichere Netzwerke
 - Firewall mit Stateful Packet Inspection
 - IP-/Portweiterleitung
 - Netzwerksegmentierung
- Einfache Einbindung von Maschinennetzwerken in Fertigungsnetzwerke durch 1:1 NAT
- Sichere und einfache Fernwartung mit dem Weidmüller u-link Remote Access Service
- Modulare und zukunftssichere Netzwerkarchitekturen mit statischem und dynamischem Routing
- Sichere Kommunikation über das Internet durch Einsatz von IPsec und OpenVPN
- Zuverlässige Internetverbindung dank integriertem 4G/LTE-Mobilfunkmodem auch ohne Internetzugang vor Ort
- Volle Flexibilität dank Fast-Ethernet- und Gigabit-Ethernet-Schnittstellen mit 2 bis maximal 4 Ports.

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-SR-2GT-LTE/4G-EU	Ausführung
Best.-Nr.	2535930000	Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-
GTIN (EAN)	4050118547603	Modem (4G/3G/2G), EU-Modell, Gigabit Ethernet, 2x RJ45
VPE	1 ST	10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70
Art	IE-SR-2GT-LTE/4G-US	Ausführung
Best.-Nr.	2535780000	Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-
GTIN (EAN)	4050118547597	Modem (4G/3G/2G), US-Modell, Gigabit Ethernet, 2x RJ45
VPE	1 ST	10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70
Art	IE-SR-6GT-LAN	Ausführung
Best.-Nr.	2535940000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 6 * RJ45
GTIN (EAN)	4050118547610	10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70 °C
VPE	1 ST	
Art	IE-SR-6GT-LTE/4G-EU	Ausführung
Best.-Nr.	2535960000	Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-
GTIN (EAN)	4050118547634	Modem (4G/3G/2G), EU-Modell, Gigabit Ethernet, 6 * RJ45
VPE	1 ST	10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70
Art	IE-SR-6GT-LTE/4G-US	Ausführung
Best.-Nr.	2535950000	Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-
GTIN (EAN)	4050118547627	Modem (4G/3G/2G), US-Modell, Gigabit Ethernet, 6 * RJ45
VPE	1 ST	10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70