

**IE-FC-SET-IPDED003-KY-M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	FrontCom, Set
Best.-Nr.	<a href="#">2460640000</a>
Art	IE-FC-SET-IPDED003-KY-M
GTIN (EAN)	4050118478150
VPE	1 ST

**IE-FC-SET-IPDED003-KY-M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	134 mm	Tiefe (inch)	5.2756 inch
Höhe	40 mm	Höhe (inch)	1.5748 inch
Breite	67 mm	Breite (inch)	2.6378 inch
Nettogewicht	634 g		

**Temperaturen**

Lagertemperatur Betriebstemperatur  
Verlegetemperatur

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  
SCIP 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

**Allgemeine Daten**

Produktart	Set	Schutzart	IP65, in geschlossenem Zustand
Material Rahmen	Zinkdruckguss	Material Deckel	Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
Referenzprodukt	<a href="#">IE-FC-SFP-KEY2</a> , <a href="#">IE-FC-IP-PWB/2ST</a> , <a href="#">IE-FCI-PWB-DE</a> , <a href="#">IE-BI-USB-A</a>		

**Technische Daten**

Einsatz-Platte	1x Data, 1x Power, Ungeschirmt	Rahmen	Metalldockel, Abschließbar mit Schlüssel
Nennspannung Steckdose	250 V	Einsätze Power	Steckdose DE
Einsätze Data	USB 2.0 A/A	Nennstrom Steckdose	16 A

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

## IE-FC-SET-IPDED003-KY-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

