

**FP ESWB LANDING SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Die Kombination aus FieldPower® Elevator und Flachkabeln vereint unterschiedliche Funktionalitäten, welche im Aufzugsschacht pro Stockwerk abgegriffen werden: Sicherheitskreis, Buskommunikation und Stromversorgung. Für eine schnelle und einfache Installation wird kein Spezialwerkzeug benötigt.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Wiring box for elevator shaft
Best.-Nr.	<a href="#">2483990000</a>
Art	FP ESWB LANDING SET
GTIN (EAN)	4050118494358
VPE	1 ST
Verpackung	Box
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2026-02-15T00:00:00+01:00

**FP ESWB LANDING SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	64.5 mm	Tiefe (inch)	2.5394 inch
Höhe	122 mm	Höhe (inch)	4.8031 inch
Breite	96 mm	Breite (inch)	3.7795 inch
Nettogewicht			261.28 g

**Temperaturen**

Lagertemperatur	-5 °C...50 °C	Betriebstemperatur	-5 °C...50 °C
-----------------	---------------	--------------------	---------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10

**Wichtiger Hinweis**

Produkthinweis	Die Aufzugsschachtverdrahtungsbox ist mit zugelassenen Flachkabeln des Herstellers Draka EHC einsetzbar.
----------------	--



**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000214	ETIM 9.0	EC000214
ETIM 10.0	EC000214	ECLASS 14.0	27-14-24-09
ECLASS 15.0	27-14-24-09		

**FP ESWB LANDING SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Zeichnungen**

**FP ESWB LANDING SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Schlitz-Schraubendreher**

VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, SDI DIN 7437,  
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1,  
SoftFinish-Griff

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	SDIS 0.4X2.5X75	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9008370000</a>	Schraubendreher, Schraubendreher
GTIN (EAN)	4032248056330	
VPE	1 ST	
Art	SDS 1.2X6.5X150	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9009010000</a>	Schraubendreher, Schraubendreher
GTIN (EAN)	4032248266869	
VPE	1 ST	

**VDE-isolierte Seitenschneider**

Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	KSE 160	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9046410000</a>	Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN)	4032248357734	
VPE	1 ST	