

**HDC C MHX SM10.0AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Das Crimpen ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Leiter und Kontakt. Eine ideale Crimp-Verbindung ist gasdicht und korrosionsfest.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Schwere Steckverbinder, Crimpkontakt, MHX, Stift, Leiteranschlussquerschnitt, max.: 8, gedreht, Kupferlegierung
Best.-Nr.	<a href="#">2494550000</a>
Art	HDC C MHX SM10.0AG
GTIN (EAN)	4050118504521
VPE	25 ST

**HDC C MHX SM10.0AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen



RoHS Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 3.19 g

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/  
bekannt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**Allgemeine Angaben**

Kontaktdurchmesser Stift Ø 4 mm  
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 15 mm  
Ausführung Einsatz MHX  
Leiteranschlussquerschnitt, max. 8 mm<sup>2</sup>  
Oberfläche Silber  
Typ Stift  
Herstellungsverfahren gedreht  
Werkstoff des Kontaktes Kupferlegierung

Leiterquerschnitt max. AWG AWG 8  
Anschlussart Crimpanschluss  
Durchgangswiderstand ≤1 mΩ  
Leiteranschlussquerschnitt, min. 10 mm<sup>2</sup>  
Steckzyklen ≥ 500  
Werkstoff Kupferlegierung  
Leiteranschlussquerschnitt 10 - 8 mm<sup>2</sup>

**Wichtiger Hinweis**

Produkthinweis nur flexible Litzenleiter Typ 1231 oder 1028

**Klassifikationen**


ETIM 8.0 EC000796  
ETIM 10.0 EC000796  
ECLASS 15.0 27-44-02-04

ETIM 9.0 EC000796  
ECLASS 14.0 27-44-02-04

**HDC C MHX SM10.0AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**HDC C MHX SM10.0AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Crimping tools**

Crimpwerkzeuge für gedrehte Kontakte

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	CTIN CM 3.6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9205440000</a>	Crimpwerkzeug für Kontakte, 1.5mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4032248734146	
VPE	1 ST	