

### CC 85/54 MM WS VPE100



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Standard inbegriffen: CC

Unser systematisch abgestimmtes Programm beinhaltet Etiketten zur Kennzeichnung von standardisierten Komponenten, wie auch universell einsetzbare und vertraute Formate: etwa der Markierer CC 85/54 zum Erstellen von Typenschildern.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- "Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen"
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	ClipCard, Gerätemarkierer, 54 x 85 mm, weiß	
BestNr.	<u>2496770000</u>	
Art	CC 85/54 MM WS VPE100	
GTIN (EAN)	4050118506471	
VPE	100 ST	



# **CC 85/54 MM WS VPE100**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Konform		
te		
	: :	0.0039 inch
		2.126 inch
	Breite (inch)	3.3464 inch
0.25 g		
-		,
-40120 °C		
1		'
Konform ohne Ausnahme		
Keine SVHC über 0,1 Gew%		
Δcrylatkleher	Δusführung	selbstklebend, halogenfre
		V-0
		-40 °C
		Nein
		ohne
Ja	kompatibler Drucker	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
-40120 °C	Anzahl je Rolle	100
Nein		
F000400C	FTN4.7.0	F0004005
		EC001288
		EC001288
EC001288		27-40-06-29
0 - 40 00 00		
27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
27-40-06-29 27-28-11-04 27-28-11-04	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-40-06-29 27-28-11-04 27-28-11-04
	0.1 mm 54 mm 85 mm 0.25 g  -40120 °C  Konform ohne Ausnahme Keine SVHC über 0,1 Gew  Acrylatkleber 85 mm 120 °C weiß Polyester Ja -40120 °C	Contact the second seco

ECLASS 15.0

Katalogstand / Zeichnungen 2

27-28-11-04



Zeichnungen

# **CC 85/54 MM WS VPE100**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



### CC 85/54 MM WS VPE100



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### Allgemeine Bestelldaten

Art RIBBON MM 76/360 SW Best.-Nr. 2005080000

GTIN (EAN) 4050118389951

VPE 1 ST

Ausfuehrung Ink ribbon

#### **THM MULTIMARK**



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### **Allgemeine Bestelldaten**

Art MULTIMARK ROLLER 115

Best.-Nr. <u>1357420000</u> GTIN (EAN) 4050118160314

VPE 1 ST

Ausfuehrung

### **THM MULTIMARK PLUS**



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Ausfuehrung

Best.-Nr. <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

VPE 1 ST

Erstellungs-Datum 16.11.2025 05:41:58 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4