

**ERTE KLBC SPX 10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspleißen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideeinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimierte ergonomische Design

**Allgemeine Bestelldaten**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Ausfuehrung | Zubehör, Ersatzklemmbacke  |
| Best.-Nr.   | <a href="#">2571480000</a> |
| Art         | ERTE KLBC SPX 10           |
| GTIN (EAN)  | 4050118582109              |
| VPE         | 1 ST                       |

**ERTE KLBC SPX 10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |        |
|--------------|--------|
| Tiefe        | 21 mm  |
| Höhe         | 40 mm  |
| Breite       | 91 mm  |
| Nettogewicht | 22.5 g |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Tiefe (inch)  | 0.8268 inch |
| Höhe (inch)   | 1.5748 inch |
| Breite (inch) | 3.5827 inch |

**Umweltanforderungen**

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Nicht betroffen                      |
| REACH SVHC              | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                    | 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3 |

**Technische Daten**

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Artikelbeschreibung | Klemmbausteine für Stripax<br>10 |
|---------------------|----------------------------------|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002691    | ETIM 9.0    | EC002691    |
| ETIM 10.0   | EC002691    | ECLASS 14.0 | 21-04-51-92 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-51-92 |             |             |