

CRIMPFIX R VARIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Ausfuehrung | Automatic stripper and crimper |
| Best.-Nr. | 2580000000 |
| Art | CRIMPFIX R VARIO |
| GTIN (EAN) | 4050118605846 |
| VPE | 1 ST |

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Technische Daten

www.weidmueller.com

Zulassungen

Zulassungen



RoHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|--------------|
| Tiefe | 485 mm | Tiefe (inch) | 19.0944 inch |
| Höhe | 565 mm | Höhe (inch) | 22.2441 inch |
| Breite | 335 mm | Breite (inch) | 13.189 inch |
| Nettogewicht | 25265 g | | |

Umweltanforderungen

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt) | 6c, 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae |

Abisolier/Crimpautomaten

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Abisolierbereich + Crimpbereich | 0,5 - 2,5 mm ² (~AWG 20-14) | Antrieb | elektroneumatisch |
| Taktzeit | ca. 2 s | Vercrimpung | Trapezform |
| Aderendhülsenquerschnitt, max. | 2.5 mm ² | Aderendhülsenquerschnitt, min. | 0.5 mm ² |
| Crimplänge | 8/10 mm | Verbrauchsmaterial | verkettete Aderendhülsen |
| Aderendhülsenlänge | 14/16 mm | Druckluftanschluss | 5 - 5,5 bar |
| Einführlänge, min. | 27 mm | Elektroanschluss | 100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002778 | ETIM 9.0 | EC002778 |
| ETIM 10.0 | EC002778 | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 | | |

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Zubehör / Ersatzteile

- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Art | AIMESA CF U/L/LS SK TIN | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1283530000 | Automaten, Ersatzteil |
| GTIN (EAN) | 4050118073676 | |
| VPE | 1 ST | |

Automaten

- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Art | CRIMPFIX R VARIO PZ3 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2912420000 | Automaten, Abisolier- und Crimpautomat |
| GTIN (EAN) | 4099986535992 | |
| VPE | 1 ST | |

Zubehör / Ersatzteile

- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Art | FESA CF L/LS V2 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1454790000 | Automaten, Ersatzteil |
| GTIN (EAN) | 4050118260779 | |
| VPE | 1 ST | |