

CUTFIX 8 INTERFACE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Zum automatischen Ablängen von Einzelleitern
- Hohe Wiederholgenauigkeit durch präzisen Servo-gleichstromantrieb
- Schnittstelle zur Ansteuerung des Ablängautomaten durch IBM-kompatiblen PC

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Cutting machine
Best.-Nr.	2580010000
Art	CUTFIX 8 INTERFACE
GTIN (EAN)	4050118605839
VPE	1 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2025-01-06T00:00:00+01:00
Produktalternative	CUTFIX PRO

CUTFIX 8 INTERFACE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	360 mm	Tiefe (inch)	14.1732 inch
Höhe	470 mm	Höhe (inch)	18.5039 inch
Breite	380 mm	Breite (inch)	14.9606 inch
Nettogewicht	20809 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Ablängautomaten

Längenkorrektur	Schlupfkorrektur in mm artikelspezifisch programmierbar	Mengenvorwahl max.	Teilmengenvorwahl einstellbar
Antrieb	elektrisch	Speicherung	bis zu 2.000 Schneidaufträge
Tastatur	Touchdisplay	Vorschubgeschwindigkeit, max.	1,5 m/s
Anzeigedisplay	LCD-Anzeige	Längenvorwahl, max.	999999 mm
Längenvorwahl, min.	2 mm	Schnittstelle	USB 1.1, USB 2.0
Software	für Datenaustausch zu IBM-kompatiblen PC, Integrierte Schnittstelle zum Lesen von CAE-Daten	Durchlass (max. Durchmesser)	8 mm Außendurchmesser
Elektroanschluss	100 - 240 V / 50 Hz / 240 VA	Einzelleiter feindrätig / eindrätig	max. 10 mm ² / max. 2,5 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CUTFIX 8 INTERFACE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Zubehör / Ersatzteile



- Zum automatischen Ablängen von Einzelleitern
- Hohe Wiederholgenauigkeit durch präzisen Servogleichstromantrieb
- Schnittstelle zur Ansteuerung des Ablängautomaten durch IBM-kompatiblen PC

Allgemeine Bestelldaten

Art	AIMESA V CUTFIX	Ausführung
Best.-Nr.	9054740000	Zubehör, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248 1045 12	
VPE	1 ST	