



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Fehlbedienung ausgeschlossen: SM

MultiMark-Gerätemarkierer sind auf eine herstellerübergreifende Betriebsmittelkennzeichnung eingestellt. In verschiedenen Applikationsbereichen gewährleisten sie die eindeutige Zuordnung aller Komponenten, wie Befehlsund Meldegeräte unterschiedlicher Anbieter.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- "Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen"
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

Allgemeine Bestelldaten

SwitchMark, Gerätemarkierer, 8 x 27 mm, weiß
<u>2621070000</u>
SM-FO 27/8 MM WS
4050118625974
500 ST





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewich	te			
Tiefe	0.55 mm	Tiefe (inch)	0.0217 inch	
Höhe	8 mm	Höhe (inch)	0.315 inch	
Breite	27 mm	Breite (inch)	1.063 inch	
Nettogewicht	0.03 g			
Temperaturen				
Einsatztemperaturbereich	-3080 °C			
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC		Keine SVHC über 0,1 Gew%		
Allgemeine Angaben				
Kleber	PE-Schaum mit Acrylatkleber	Ausführung	halogenfrei, selbstklebend	
Breite	27 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	
Farbe	weiß	Halogene	Nein	
Werkstoff	Polyester	Aufgedruckte Zeichen	ohne	
Schriftfeldgröße	8 x 27 mm	Zulassung nach UL 969	Ja	
kompatibler Drucker	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	Einsatztemperaturbereich	-3080 °C	
Anzahl je Rolle	500			
Gerätemarkierer				
Halogene	Nein			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-40-06-29 27-28-11-04	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-40-06-29	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-04	
ECLASS 13.U	Z1-Z0-11-U4	ECLA35 14.U	Z1-Z0-11-U4	

ECLASS 15.0

Katalogstand / Zeichnungen


27-28-11-04





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art RIBBON MM 76/360 SW Best.-Nr. 2005080000

GTIN (EAN) 4050118389951

VPE 1 ST

Ausfuehrung Ink ribbon

THM MULTIMARK



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK ROLLER 115 Aus

Best.-Nr. <u>1357420000</u> GTIN (EAN) 4050118160314

VPF 1 ST

Ausfuehrung

THM MULTIMARK PLUS



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Ausfuehrung

Best.-Nr. <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

VPE 1 ST

Erstellungs-Datum 02.11.2025 06:18:25 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4