

**CRIMPER 6/5 Z GER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Werkzeuge, 0.25mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Trapezident-Crimp
Best.-Nr.	<a href="#">2676290000</a>
Art	CRIMPER 6/5 Z GER
GTIN (EAN)	4050118741681
VPE	1 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2026-02-28T00:00:00+01:00

**CRIMPER 6/5 Z GER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	30 mm
Höhe	78 mm
Breite	200 mm
Nettogewicht	419.7 g

Tiefe (inch)	1.1811 inch
Höhe (inch)	3.0709 inch
Breite (inch)	7.874 inch

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**Technische Daten**

Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
------------	--

**Kontaktbeschreibung**

Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen	Crimpbereich, max.	6 mm <sup>2</sup>
Crimpbereich, min.	0.25 mm <sup>2</sup>		

**Werkzeugdaten Crimpen**

Aderendhülsenquerschnitt, max.	6 mm <sup>2</sup>	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Crimpart-/profil	Trapezident-Crimp	Crimpprofil 5	6 mm <sup>2</sup>

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		