

TOOL CHEST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Der Weidmüller Werkzeugwagen bietet die Basis für Ihre mobile Produktionsinsel. Er lässt sich flexibel und individuell erweitern und ausstatten. Höchster Nutzwert, Funktionalität und eine optimale Ergonomie zeichnen dieses Mitglied der Weidmüller Familie aus.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2683640000
Art	TOOL CHEST
GTIN (EAN)	4050118701579
VPE	1 ST

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	525 mm	Tiefe (inch)	20.6693 inch
Höhe	928 mm	Höhe (inch)	36.5354 inch
Breite	894 mm	Breite (inch)	35.1968 inch
Nettogewicht	70000 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Werkzeugkoffer unbestückt
---------------------	------------------------------

Werkzeugwagen

Hinweis	Höhe der Lade: 2 x 75 mm / 2 x 100 mm / 1 x 150 mm / 1 x 200 mm	Anzahl der Lenkrollen	2
Radsperrvorhanden	Ja	Anzahl der Standrollen	2
Raddurchmesser	100 mm	Tragfähigkeit pro Lade	40 kg
Verriegelungsart	doppelseitiger Verriegelungsmechanismus	Lade Innenmaße	600 mm x 447 mm
Anzahl der Laden	6	Gesamttragfähigkeit	400 kg
Reifendesign	Vollgummireifen		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		

Zeichnungen



Zubehör

Zubehör



Optionales Zubehör, um den Werkzeugwagen an individuelle Anforderungen anzupassen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	TC LORW	Ausführung
Best.-Nr.	2683650000	
GTIN (EAN)	4050118701586	
VPE	1 ST	
Art	TC BHLE	Ausführung
Best.-Nr.	2683660000	
GTIN (EAN)	4050118701593	
VPE	1 ST	
Art	TC ZUAL	Ausführung
Best.-Nr.	2683670000	
GTIN (EAN)	4050118701807	
VPE	1 ST	
Art	TC PRHA	Ausführung
Best.-Nr.	2683680000	
GTIN (EAN)	4050118701821	
VPE	1 ST	
Art	TC SDHA	Ausführung
Best.-Nr.	2683690000	
GTIN (EAN)	4050118701814	
VPE	1 ST	
Art	TC ABFBH	Ausführung
Best.-Nr.	2683700000	
GTIN (EAN)	4050118701869	
VPE	1 ST	
Art	TC TFTHA	Ausführung
Best.-Nr.	2683710000	
GTIN (EAN)	4050118701845	
VPE	1 ST	

ausgerüstet



Inspiziert durch 5S und Lean-Management Methoden bilden die Weidmüller Schaumstoffeinsätze den Kern eines effizienten und aufgeräumten Arbeitsplatzes. Als Baukastenprinzip konzipiert sie eine Vielzahl von Vorzügen und lassen sich nach den individuellen Bedürfnissen auswählen.

TOOL CHEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten


Art	TC INL BIG 1	Ausführung
Best.-Nr.	2683720000	
GTIN (EAN)	4050118701838	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 1	Ausführung
Best.-Nr.	2683740000	
GTIN (EAN)	4050118701890	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 2	Ausführung
Best.-Nr.	2683760000	
GTIN (EAN)	4050118701883	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 3	Ausführung
Best.-Nr.	2683780000	
GTIN (EAN)	4050118701913	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 4	Ausführung
Best.-Nr.	2683800000	
GTIN (EAN)	4050118701920	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 5	Ausführung
Best.-Nr.	2683820000	
GTIN (EAN)	4050118701982	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 6	Ausführung
Best.-Nr.	2683840000	
GTIN (EAN)	4050118701951	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 7	Ausführung
Best.-Nr.	2683860000	
GTIN (EAN)	4050118701975	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 8	Ausführung
Best.-Nr.	2683880000	
GTIN (EAN)	4050118702002	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 9	Ausführung
Best.-Nr.	2683900000	
GTIN (EAN)	4050118703191	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 10	Ausführung
Best.-Nr.	2929300000	
GTIN (EAN)	4099986664081	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 11	Ausführung
Best.-Nr.	2929310000	
GTIN (EAN)	4099986664098	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 12	Ausführung
Best.-Nr.	2929320000	
GTIN (EAN)	4099986664203	
VPE	1 ST	

TOOL CHEST
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com
Zubehör

Art	TC INL THIRD 13	Ausführung
Best.-Nr.	2929330000	
GTIN (EAN)	4099986664210	
VPE	1 ST	

leer


Inspiziert durch 5S und Lean-Management Methoden bilden die Weidmüller Schaumstoffeinsätze den Kern eines effizienten und aufgeräumten Arbeitsplatzes. Als Baukastenprinzip konzipiert sie eine Vielzahl von Vorzügen und lassen sich nach den individuellen Bedürfnissen auswählen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	TC INL BIG 1 EMPTY	Ausführung
Best.-Nr.	2683730000	
GTIN (EAN)	4050118701852	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 1 EMPTY	Ausführung
Best.-Nr.	2683750000	
GTIN (EAN)	4050118701876	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 2 EMPTY	Ausführung
Best.-Nr.	2683770000	
GTIN (EAN)	4050118703702	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 3 EMPTY	Ausführung
Best.-Nr.	2683790000	
GTIN (EAN)	4050118701944	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 4 EMPTY	Ausführung
Best.-Nr.	2683810000	
GTIN (EAN)	4050118701937	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 5 EMPTY	Ausführung
Best.-Nr.	2683830000	
GTIN (EAN)	4050118701968	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 6 EMPTY	Ausführung
Best.-Nr.	2683850000	
GTIN (EAN)	4050118701906	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 7 EMPTY	Ausführung
Best.-Nr.	2683870000	
GTIN (EAN)	4050118701999	
VPE	1 ST	

TOOL CHEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	TC INL THIRD 8 EMPTY	Ausführung
Best.-Nr.	2683890000	
GTIN (EAN)	4050118702019	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 9 EMPTY	Ausführung
Best.-Nr.	2683910000	
GTIN (EAN)	4050118702026	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 10 EMPTY	Ausführung
Best.-Nr.	2941280000	
GTIN (EAN)	4099986709713	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 11 EMPTY	Ausführung
Best.-Nr.	2941290000	
GTIN (EAN)	4099986709720	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 12 EMPTY	Ausführung
Best.-Nr.	2941310000	
GTIN (EAN)	4099986709737	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 13 EMPTY	Ausführung
Best.-Nr.	2941320000	
GTIN (EAN)	4099986709744	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 1 FIELD EM...	Ausführung
Best.-Nr.	2683940000	
GTIN (EAN)	4050118702033	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 2 FIELDS E...	Ausführung
Best.-Nr.	2683950000	
GTIN (EAN)	4050118702064	
VPE	1 ST	
Art	TC INL THIRD 3 FIELDS E...	Ausführung
Best.-Nr.	2683960000	
GTIN (EAN)	4050118702071	
VPE	1 ST	