



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Standard inbegriffen: CC

Unser systematisch abgestimmtes Programm beinhaltet Etiketten zur Kennzeichnung von standardisierten Komponenten, wie auch universell einsetzbare und vertraute Formate: etwa der Markierer CC 85/54 zum Erstellen von Typenschildern.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- "Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen"
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	ClipCard, Gerätemarkierer, 30 x 60 mm, silber		
BestNr.	<u>2621300000</u>		
Art	CC-FO 30/60 MM SI		
GTIN (EAN)	4050118625745		
VPE	100 ST		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewich	te			
Tiefe	0.55 mm	Tiefe (inch)	0.0217 inch	
- Höhe	30 mm	Höhe (inch)	1.1811 inch	
Breite	60 mm	Breite (inch)	2.3622 inch	
Vettogewicht	1.54 g			
Temperaturen				
Einsatztemperaturbereich	-3080 °C			
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Allgemeine Angaben				
Kleber	PE-Schaum mit Acrylatkleber	Ausführung	selbstklebend, halogenfre	
Breite	60 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	
arbe	silber	Halogene	Nein	
Werkstoff	Polyester	Aufgedruckte Zeichen	ohne	
Schriftfeldgröße	30 x 60 mm	Zulassung nach UL 969	Ja	
kompatibler Drucker	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	Einsatztemperaturbereich	-3080 °C	
Anzahl je Rolle	100			
Gerätemarkierer				
Halogene	Nein			
Klassifikationen				
ETINA C.O.	FC001200	ETIM 7.0	F0001000	
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-40-06-29 27-28-11-04	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-40-06-29 27-28-11-04	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-04	
LULA33 13.U	Z1-Z0-11-U4	LULASS 14.U	Z1-Z0-11-U4	

ECLASS 15.0

Katalogstand / Zeichnungen 2

27-28-11-04





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art RIBBON MM 76/360 SW Best.-Nr. 2005080000

GTIN (EAN) 4050118389951

VPE 1 ST

Ausfuehrung Ink ribbon

THM MULTIMARK



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK ROLLER 115

Best.-Nr. <u>1357420000</u> GTIN (EAN) 4050118160314

VPF 1 ST

Ausfuehrung

THM MULTIMARK PLUS



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Ausfuehrung

Best.-Nr. <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

VPE 1 ST

Erstellungs-Datum 13.11.2025 05:09:14 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4