



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Standard inbegriffen: CC

Unser systematisch abgestimmtes Programm beinhaltet Etiketten zur Kennzeichnung von standardisierten Komponenten, wie auch universell einsetzbare und vertraute Formate: etwa der Markierer CC 85/54 zum Erstellen von Typenschildern.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- "Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen"
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	ClipCard, Gerätemarkierer, 15 x 27 mm, grau	
BestNr.	<u>2621390000</u>	
Art	CC-FO 15/27 MM SI	
GTIN (EAN)	4050118625653	
VPE	500 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewich	te			
Tiefe	0.55 mm	Tiefe (inch)	0.0217 inch	
Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0.5906 inch	
3reite	27 mm	Breite (inch)	1.063 inch	
Vettogewicht	0.2 g			
Temperaturen				
Einsatztemperaturbereich	-3080 °C			
Umweltanforderungen			'	
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0.1 Gew%			
NEACH SVIIC	Reille 3VHC uber 0,1 Gew	-970		
Allgemeine Angaben				
Kleber	PE-Schaum mit Acrylatkleber	Ausführung	selbstklebend, halogenfre	
Breite	27 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	
Farbe	grau	Halogene	Nein	
Werkstoff	Polyester	Aufgedruckte Zeichen	ohne	
Schriftfeldgröße	15 x 27 mm	Zulassung nach UL 969	Ja	
kompatibler Drucker	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	Einsatztemperaturbereich	-3080 °C	
Anzahl je Rolle	500			
Gerätemarkierer				
Halogene	Nein			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04	
ECLASS 15.0	27-28-11-04			

Katalogstand / Zeichnungen





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### Allgemeine Bestelldaten

Art RIBBON MM 76/360 SW Best.-Nr. 2005080000

GTIN (EAN) 4050118389951

VPE 1 ST

Ausfuehrung Ink ribbon

#### **THM MULTIMARK**



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### **Allgemeine Bestelldaten**

Art MULTIMARK ROLLER 115 A

Best.-Nr. <u>1357420000</u> GTIN (EAN) 4050118160314

VPF 1 ST

Ausfuehrung

### **THM MULTIMARK PLUS**



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Ausfuehrung

Best.-Nr. <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

VPE 1 ST

Erstellungs-Datum 14.11.2025 02:09:57 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4