




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Die THM Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf.

- Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar
- Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	THM, Gerätemarkierer, gelb
BestNr.	<u>2712040000</u>
Art	THM MT30X DIA 30 GE
GTIN (EAN)	4050118749892
VPE	1000 ST





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-04

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen					
ROHS	Konform				
Abmessungen und Gewich	te				
Tiefe	0.05 mm	Tiefe (inch)		0.002 inch	
Durchmesser	30 mm	Nettogewicht		0.14 g	
Temperaturen					
Einsatztemperaturbereich	-40150 °C				
Umweltanforderungen					
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausna	hmo			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%				
Allgemeine Angaben					
Kleber	Acrylatkleber				
Ausführung	selbstklebend, haloge	enfrei			
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0				
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C				
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C				
Farbe	gelb				
Halogene	Nein				
Werkstoff	Polyester				
Aufgedruckte Zeichen	ohne				
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform		Etikettenrolle		
Zulassung nach UL 969	Ja				
kompatibler Drucker	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS				
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label reel = Device markers				
Einsatztemperaturbereich	-40150 °C				
Anzahl je Rolle	1000				
Gerätemarkierer					
Durchmesser	30 mm	Halogene		Nein	
	2	5			
Klassifikationen					
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0		EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0		EC001288	
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0		27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0		27-40-06-29	
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0		27-28-11-04	
ECLASS 12.0	27 29 11 04	ECLASS 14.0		27 20 11 04	

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Katalogstand / Zeichnungen 2

ECLASS 14.0

27-28-11-04

27-28-11-04





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art RIBBON MM 110/360 SW Best.-Nr. 2005070000

Best.-Nr. <u>2005070000</u> GTIN (EAN) 4050118390049

VPE 1 ST

Ausfuehrung Ink ribbon