


**SFM 1/12 1.2-1.8 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Mit der umfassenden MultiMark-Produktfamilie erzielen Sie eine optimal strukturierte und nachhaltige Kennzeichnung in jedem Schaltschrank. Ein Beispiel dafür sind unsere neuen Leitermarkierer SlimFix, die sich besonders schnell bedrucken und aufrasten lassen. Zugleich entsprechen sie höchsten Anforderungen an die Vibrations- und Schockfestigkeit. Die Leitermarkierer sind offen konzipiert und vor oder nach dem Verdrahtungsprozess einfach und schnell zu installieren.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | Leiter- und Kabelmarkierer, 1.2 - 1.8 mm, 12 x 3.8 mm, gelb |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2719060000</a>                                  |
| Art        | SFM 1/12 1.2-1.8 MM GE                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118887792   |
| VPE        | 1400 ST   |

## SFM 1/12 1.2-1.8 MM GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |               |             |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Höhe         | 12 mm  | Höhe (inch)   | 0.4724 inch |
| Breite       | 3.8 mm | Breite (inch) | 0.1496 inch |
| Nettogewicht | 0.2 g  |               |             |

### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Allgemeine Angaben

|                                |              |                                |                |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| Art des Aufdrucks              | Neutral      | Ausführung                     | mit Einrastfuß |
| Breite                         | 3.8 mm       | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2            |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 90 °C        | Einsatztemperaturbereich, min. | -50 °C         |
| Farbe                          | gelb         | Halogene                       | Nein           |
| Werkstoff                      | PC-ABS, TPU  | Aufgedruckte Zeichen           | ohne           |
| Schriftfeldgröße               | 2.8 x 9.5 mm | Anzahl je Rolle                | 1400           |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                             |                                  |                      |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Halogene                         | Nein                        | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0.25 mm <sup>2</sup>        | Leiteraußendurchmesser, max.     | 1.8 mm               |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 1.2 mm                      | Leiteraußendurchmesser           | 1.2 - 1.8 mm         |
| Leiteranschlussquerschnitt       | 0.25 - 0.75 mm <sup>2</sup> |                                  |                      |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



## SFM 1/12 1.2-1.8 MM GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Zubehör

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### THM MULTIMARK



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Art        | MULTIMARK ROLLER SFM 1     | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2799000000</a> |            |
| GTIN (EAN) | 4064675259985              |            |
| VPE        | 1 ST                       |            |