

IE-PIC-M12X-P-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Präzisionsgefertigte Crimp-Kontakte für M12X

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Kontakt, ohne, Stift |
| Best.-Nr. | 2664880000 |
| Art | IE-PIC-M12X-P-22/26 |
| GTIN (EAN) | 4050118765342 |
| VPE | 100 ST |

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 0.05 g |
|--------------|--------|

Umweltanforderungen

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Polzahl | 1 | Codierung | X-codiert |
| Anschlussquerschnitt | AWG 22 - AWG 26 | LED | Nein |
| Anschlussart | Crimpanschluss | Kontaktmaterial | Kupferlegierung, vergoldet |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 0.14 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0.34 mm ² |
| Nennstrom | 1 A | Schutzart | IPO0 |
| Schirmanschluss | Nein | Material Gewinding | Keine |

Allgemeine Daten


| | | | |
|-----------------|----------------------------|------------------|-------------|
| Polzahl | 1 | Anschluss 1 | M12 Contact |
| Anschluss 2 | Crimp | Anschlussgewinde | ohne |
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung, vergoldet | Schutzart | IPO0 |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|-------------------|---------|
| Kontaktwiderstand | ≤ 10 mΩ |
|-------------------|---------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |



IE-PIC-M12X-P-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

...für M12



Weidmüller bietet für den Bereich der Sensor-Aktor Verkabelung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehör an.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Art | SAI-TMCSK | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1381690000 | Crimpwerkzeug, 4-Indent-Crimp |
| GTIN (EAN) | 4050118183870 | |
| VPE | 1 ST | |