

**IE-TMC-PX1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Weidmüller bietet für den Bereich der Sensor-Aktor Verkaubung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehör an.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Werkzeuge, Einsatz Crimpwerkzeug
Best.-Nr.	<b>2696260000</b>
Art	IE-TMC-PX1
GTIN (EAN)	4064675015796
VPE	1 ST

**IE-TMC-PX1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	23.75 mm	Tiefe (inch)	0.935 inch
Länge	23.6 mm	Länge (inch)	0.9291 inch
Nettogewicht	22 g		

**Temperaturen**

Verlegetemperatur
-------------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Ausführung	für Crimpwerkzeug, Stift
------------	--------------------------

**Kontaktbeschreibung**

Kontaktart	gedrehte Kontakte	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 22
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 26		

**Werkzeugdaten Crimpen**

Crimpart/-profil	4-Indent-Crimp	einstellbarer Crimpbereich AWG	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26
------------------	----------------	--------------------------------	--------------------------------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**IE-TMC-PX1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****M12X Crimpkontakte**

Präzisionsgefertigte Crimp-Kontakte für M12X

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	IE-PIC-M12X-P-22/26	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2664880000</a>	Kontakt, ohne, Stift
GTIN (EAN)	4050118765342	
VPE	100 ST	