

LL TTB 6/2 WT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Das umfassende Zubehör aus der Klippon® Connect TTB-Range ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen. Alle funktions- und sicherheitsrelevanten Komponenten sind unverlierbar mit der Reihenklemme verbunden. Dadurch wird die Zuverlässigkeit der Strom- und Spannungswandlerschaltungen bei Installations- und Wartungsarbeiten erhöht.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Rasthebel (Klemmen)	
BestNr.	<u>2817230000</u>	
Art	LL TTB 6/2 WT	
GTIN (EAN)	4064675322542	
VPE	50 ST	



LL TTB 6/2 WT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
3				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewicht	e			
Tiefe	19.7 mm	Tiefe (inch)	0.7756 inch	
Höhe	8.2 mm	Höhe (inch)	0.3228 inch	
Breite	15.7 mm	Breite (inch)	0.6181 inch	
Nettogewicht	0.91 g			
Temperaturen				
Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C	
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Werkstoffdaten	'			
Manhata #	\\\	Fault		
Werkstoff Brennbarkeitsklasse nach UL 94	Wemid V-0	Farbe	weiß	
	v			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

Datenblatt

LL TTB 6/2 WT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





