



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Mit den neutralen Sicherheitsetiketten ist jetzt auch eine normgerechte Kennzeichnung gemäß der ISO 7010 flexibel und einfach umsetzbar.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 25 x 25 mm,
	blau
BestNr.	<u>2885660000</u>
Art	THM SE-M 25 BL
GTIN (EAN)	4064675854265
VPE	250 ST





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Zulassungen

ROHS

Abmessungen und Gewichte				
	·		'	
Tiefe	0.1 mm	Tiefe (inch)	0.0039 inch	
Höhe	25 mm	Höhe (inch)	0.9842 inch	
Breite	25 mm	Breite (inch)	0.9842 inch	
Nettogewicht	0.41 g			

Konform

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%

# Allgemeine Angaben

Kleber	Acrylatkleber	Ausführung	selbstklebend
Breite	25 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-O
Einsatztemperaturbereich, max.	110 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-50 °C
Farbe	blau	Halogene	Ja
Werkstoff	Vinylfilm	Aufgedruckte Zeichen	neutral
Zulassung nach UL 969	Ja		

### Gerätemarkierer

Halogene	Ja		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Erstellungs-Datum 18.11.2025 07:39:17 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art RIBBON MM 84/300 WS Best.-Nr. 2005040000

GTIN (EAN) 4050118390025

VPE 1 ST

Ausfuehrung Ink ribbon

#### **THM MULTIMARK**



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### **Allgemeine Bestelldaten**

Art MULTIMARK ROLLER 115

Best.-Nr. <u>1357420000</u> GTIN (EAN) 4050118160314

VPF 1 ST

Ausfuehrung

## **THM MULTIMARK PLUS**



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Ausfuehrung

Best.-Nr. <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

VPE 1 ST

Erstellungs-Datum 18.11.2025 07:39:17 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4